

Verticaal gemonteerde airconditioning voor buitengebruik, E-NOX



Deze verticale koeleenheid voor buitengebruik, E-NOX, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende vereisten op het gebied van buitenkoeling. Dit maakt de keuze voor de juiste koeloplossing gemakkelijk. De koeleenheid is eenvoudig te installeren en is tevens verkrijgbaar in roestvaststaal voor veeleisende omgevingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: -20°C tot 55°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +45°C

Aantal in verpakking: 1

Service Mode : Enables a quick diagnostic check to verify correct operation of the unit.

Water Condense management : All models are equipped with an external condensate discharge system, from 1000 W and above. This energy-free system eliminates condensate without requiring external drainage or power supply.

Integrated Strip Seals : Factory-installed sealing strips ensure a perfect fit between the air conditioner and the electrical enclosure, providing high IP protection and simplifying installation.

Magnetic Filter Mounting System : Simplifies filter replacement while preserving the sleek, modern design of the E-NEXT range.

Digital Thermostat (TX-i40) : Offers full control and flexibility with an intuitive interface and advanced connectivity options, in NOX series thermostat is provided with 3 meter cable with a din bar metal support to be fixed into the enclosure, so display will be protected against water and dust.

Condenser surface coating : surface coating will prevent condenser failure due harsh environment.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominale spanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX30H0E1U00 000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX30H0E1U00 009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX40H0E1U00 000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX40H0E1U00 009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX60H0E1U00 000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX60H0E1U00 009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Integrated Modbus RTU (RS485) Available for all units equipped with the TX-i40 thermostat, enabling seamless integration into industrial communication networks.

Advanced Sequencing Allows two units to operate in coordinated sequence for load balancing and redundancy, extending system lifespan.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE