

Front Panel, Refrofit Shielding

Power Utilities



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20846-437	3 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-438	3 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-453	6 U	42 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20846-454	6 U	63 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-676	3 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-683	4 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-771	6 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-859	9 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-588	2 U	84 HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-864	3 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
30846-865	6 U	2 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-424	3 U	16 HP		Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-425	3 U	3 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-426	3 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-427	3 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-428	3 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-429	3 U	7 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-430	3 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-431	3 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-432	3 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-433	3 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20846-434	3 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-436	3 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-442	6 U	3 HP		Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-443	6 U	4 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-444	6 U	5 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-445	6 U	6 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-446	6 U	7 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-447	6 U	8 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-448	6 U	10 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-449	6 U	12 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-450	6 U	14 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-451	6 U	21 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-452	6 U	28 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd
20846-456	6 U	16 HP	5	Schroefbevestiging voorzijde	Roestvrij staal	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20846-437	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-438	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20846-453	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-454	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30846-676	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30846-683	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	172.9 mm	Aluminium
30846-771	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
30846-859	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	395.1 mm	Aluminium
30846-588	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	84 mm	Aluminium
30846-864	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
30846-865	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-424	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-425	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-426	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-427	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-428	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20846-429	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-430	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-431	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-432	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-433	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-434	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-436	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	128.4 mm	Aluminium
20846-442	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-443	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-444	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-445	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-446	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-447	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-448	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte	Materiaal
20846-449	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-450	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-451	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-452	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium
20846-456	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nee (achteraf te installeren)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte
20846-437	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm
20846-438	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm
20846-453	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	213 mm
20846-454	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	319.7 mm
30846-676	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm
30846-683	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm
30846-771	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm
30846-859	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm
30846-588	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	426.4 mm
30846-864	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte
30846-865	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	9.8 mm
20846-424	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm
20846-425	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm
20846-426	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm
20846-427	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm
20846-428	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm
20846-429	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm
20846-430	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm
20846-431	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm
20846-432	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm
20846-433	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm
20846-434	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm
20846-436	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm
20846-442	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	14.9 mm
20846-443	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	20 mm
20846-444	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	25 mm
20846-445	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	30.1 mm
20846-446	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	35.2 mm

Catalogusnummer	Producttype	Type	Breedte
20846-447	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	40.3 mm
20846-448	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	50.5 mm
20846-449	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	60.6 mm
20846-450	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	70.8 mm
20846-451	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	106.3 mm
20846-452	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	141.9 mm
20846-456	Voorpaneel	Voorpaneel zonder handgreep	80.9 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE