


LAN overspanningsafleider

Energiebedrijven



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Robuuste, metalen behuizing biedt zowel omgevingsafscherming als elektrische afscherming

Tot CAT6 PoE (Power over Ethernet)-beveiligingen in één product

Eenvoudige bidirectionele installatie

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	LANRJ45C6P
Nominale systeemspanning (Un)	48 VDC
Max. continue bedrijfsspanning (Uc)	50 VDC
Voltage Protection Rating (VPR), L-L	150 V
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE	550 V
Nominal Discharge Current (In), L-L	150 A 8/20 µs
Impulsstroom (Iimp)	1 kA 10/350 µs

Catalogusnummer	LANRJ45C6P
Nominale laadstroom (IL)	1 A
Frequentie	250 MHz Max
Temperatuur	-40 to 80 °C
Behuizingsklasse	IP 20
Hoogte (H)	75 mm
Breedte (B)	19 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE