


CPCI-backplane



De nVent SCHROFF CompactPCI-backplanes hebben de beste signaalintegriteit en MTBF-waarden in zijn klasse dankzij SMD-componenten, keramische condensatoren en drukaansluitingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Digital GND kan met behulp van schroeven worden aangesloten op/geïsoleerd van de massa van het chassis

V(I/O) kan worden ingesteld op +3,3 V of +5 V.

Buitenste lagen fungeren als GND-oppervlakken

Utility-stekker voor statussignalen (SMCQ)

Uitstekende onderdrukking van hoogfrequente ruis en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren

IPMB-connector (Intelligent Platform Management Bus) naar PICMG 2,9

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23006-792	Backplane	2	7U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-793	Backplane	2	7U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23006-794	Backplane	2	9U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-799	Backplane	4	7U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-798	Backplane	6	7U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-601	Backplane	8	6U	CompactPCI, 64-bits, H.110-bus	Juist	4HP
23006-611	Backplane	8	9U	CompactPCI, 64-bits, PSB, H.110-bus	Links	4HP
23006-795	Backplane	4	7U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-796	Backplane	6	9U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP
23006-797	Backplane	8	9U	CompactPCI, 64-bits	Links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-792	5V	HM 2,0	ATX-connector (mannelijk)		39.64mm	1
23006-793	5V	HM 2,0	Mini-fit 10-pins	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-794	5V	HM 2,0	(1) P47	SMCQ, 12-pins	39.64mm	1
23006-799	5V	HM 2,0	24-pins mini-montage	SMCQ, 12-pins		1
23006-798	5V	HM 2,0	24-pins mini-montage	SMCQ, 12-pins	121mm	1
23006-601	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1
23006-611	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-795	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pins		1
23006-796	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pins	121mm	1
23006-797	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pins	161.56mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23006-792	Nee
23006-793	Nee
23006-794	Nee
23006-799	Nee
23006-798	Nee
23006-601	Nee
23006-611	Nee
23006-795	Nee
23006-796	Nee
23006-797	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.