nVent | SCHROFF

We connect and protect

Rail Wallmount SRW, EN50125-3 gecertificeerd

Voor spoorwegen geschikte EN50125-3 trillingsbestendige roestvrijstalen behuizing met mastmontage voor geïntegreerde radiocommunicatie via de weg, glasvezelverbinding, toegangspunt en stroomverdeling.

KENMERKEN

Voltooien: RAL 7035 poederverf UV-bestendig

Hoofdtekst: Gevouwen en naad gelaste roestvrijstalen constructie met een dikte van 1,5 mm/16 gauge, vooruitgerust met M8 blinde klinkmoeren voor wand- en paalmontage

Deur: Hoek gevormd uit één stuk, roestvrijstalen deur van 2 mm/14 gauge met opening van 180° naar links met deurstop. Openende deuren rechts beschikbaar op aanvraag

Dak: Regen- en zonnekap ter bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Vergrendelen: Zwenkhendel met antitrillingsmechanisme uitgerust met DIN-profiel halve cilinder Ronis 2131A slot en espagnolette twee punten vergrendeling

Kabeltoegang: Pakkingplaat aan de onderkant. Uitsparingen kunnen worden aangevraagd op basis van projectspecifieke vereisten

Bescherming: Tot NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4X; IP66; IK10

Interne accessoires: Standaard: Documentvak A4; optioneel: 19-inch staanders aan de voorzijde, montageplaat aan de achterzijde

Externe accessoires: Facultatief: Hijsogen, wand-/paalmontagesets

Aanvullende informatie: Voor buitenomgevingen wordt het gebruik van een ontluchter met drukcompensatie aanbevolen. Ook in omgevingen die bekend staan om snelle temperatuurwisselingen, moet rekening worden gehouden met condensatie. De standaard RWS-behuizingen worden geleverd met 2 ontluchters met drukcompensatie. Eén onder de motorkap, één op de klierplaat. De ontluchters met drukcompensatie zijn ook IP66.

Openende deuren rechts beschikbaar op aanvraag. Uitsnijdingen van pakkingplaten kunnen worden aangevraagd op basis van projectspecifieke vereisten.

Facultatief: 19-inch staanders aan de voorzijde, montageplaat aan de achterzijde

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Voldoet aan	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Afwerking	Materiaal
SRW0806021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Poedercoating	Roestvrij staal
SRW0606030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Poedercoating	Roestvrij staal
SRW0604021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Poedercoating	Roestvrij staal
SRW0606021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Poedercoating	Roestvrij staal
SRW0806030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Poedercoating	Roestvrij staal

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
SRW0806021	Nee
SRW0606030	Nee
SRW0604021	Nee
SRW0606021	Nee
SRW0806030	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.