


SBLT-800 aansluitklem voor aansluiting op tunnel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Halogeenvrij

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Voltage detection and measurement connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	SBLT-800
-----------------	----------

Artikelnummer	561146
Materiaal	Copper Thermoplastisch
Voltooien	Ingeblikt
Max. Stroomsterkte, IEC	1250A
Max. Stroomsterkte, UL/CSA	760A
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	57.6kA
Piek kortsluitstroom (IPK)	75kA
Nominale kortsluitstroom (SCCR)	100kA
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	1000 1500
Max. Bedrijfsspanning, UL (Vin)	1000
Aantal tapaansluitingen	2
Geleiderbreedte tapeind-aansluiting	(2) 20 – 40 mm (1) 50 – 80 mm
Tapeind aansluiting Compacte draadgrootte van gevlochten draad	(2) 35 – 300 mm ²
Draadgrootte tapeind-aansluiting	(2) #1 - 500 kcmil
Aantal tunnelverbindingen	2
Tunnelverbinding Compact draadformaat	(2) 95 – 240 mm ²
Draadmaat tunnelverbinding - ring	(2) 50 – 185 mm ²
Draadgrootte tunnelverbinding	(2) 3/0 – 500 kcmil
Diepte (D)	75mm
Hoogte (H)	205.7 mm
Breedte (W)	115 mm
A	108 mm
Gewicht van de eenheid	1.09 kg
Certificatiegegevens	UL® 1059
Brandbaar vermogen	UL® 94V-1
Voldoet aan	IEC® 60947-7-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stromanschlüsse sind austauschbar und können als netzseitige oder lastseitige Verbindungen verwendet werden.


Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE