

VMEbus J1 Backplane



The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U with J1 plane

Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw

Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset

Electronic automatic daisy chain (EDC)

Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-001	Achterplaat	1	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-002	Achterplaat	2	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-003	Achterplaat	3	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-004	Achterplaat	4	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-005	Achterplaat	5	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-006	Achterplaat	6	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-007	Achterplaat	7	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-008	Achterplaat	8	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-009	Achterplaat	9	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-010	Achterplaat	10	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-012	Achterplaat	12	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-015	Achterplaat	15	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-017	Achterplaat	17	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-018	Achterplaat	18	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-020	Achterplaat	20	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-021	Achterplaat	21	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8-pins	128.5mm	39.1mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-003	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	161.1mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	181.4mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	199.2mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23001-001	Nee
23001-002	Nee
23001-003	Nee
23001-004	Nee
23001-005	Nee
23001-006	Nee
23001-007	Nee
23001-008	Nee
23001-009	Nee
23001-010	Nee
23001-012	Nee
23001-015	Nee
23001-017	Nee
23001-018	Nee
23001-020	Nee
23001-021	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Other configurations available on request.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE