


# Stålflensadapter



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

## FUNKSJONER

Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker

Lav profil passer lett mellom metalldekk og stålkonstruksjon

Fjærstopperen sørger for enkel posisjonering

Tilgjengelig forhåndsmontert til universalstrukturbraketten, noe som eliminerer feltmontering

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Tilfredsstiller NFPA® 13 som forhåndskvalifisert for seismiske anvendelser

FM®-spesifikasjon testet

## SPESIFIKASJONER

**Overflate:** Elektrogalvanisert

**Materiale:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Flenstykkelse (FT) | A     | B     | C     | D     |
|---------------|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| CSBS1N        | 404125         | 6 - 19 mm          | 21 mm | 23 mm | 92 mm | 67 mm |
| CSBS2N        | 404127         | 19 - 31 mm         | 23 mm | 23 mm | 92 mm | 79 mm |


## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

| UL-belastninger |                        |               |                             |               |
|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Delenummer      | Strukturfestemontering | Flenstykkelse | Avstivning Konstruksjonsdel | Nominell last |
| CSBS1           | CSBU1                  | 6 - 8 mm      | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS     | 6672 N        |
|                 |                        | 8 - 19 mm     |                             | 7561 N        |
|                 | CSBURC12               | 6 - 19 mm     | CSB12CBL                    | 1859 N        |
|                 |                        |               | CSB18CBL                    | 3434 N        |
|                 |                        |               | CSB36CBL                    | 4893 N        |
| CSBS2           | CSBU1                  | 19 - 31 mm    | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS     | 7561 N        |
|                 | CSBURC12               | 19 - 31 mm    | CSB12CBL                    | 1859 N        |
|                 |                        |               | CSB18CBL                    | 3434 N        |
|                 |                        |               | CSB36CBL                    | 4893 N        |

| FM-belastninger |                                                           |          |          |          |                        |          |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| Delenummer      | Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal |          |          |          |                        |          |          |          |
|                 | Vinkelrett på struktur                                    |          |          |          | Parallelt med struktur |          |          |          |
|                 | 30°- 44°                                                  | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44°               | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBS1xx         | 3780 N                                                    | 7910 N   | 12320 N  | 12630 N  | 3910 N                 | 6360 N   | 8980 N   | 10720 N  |
| CSBS2xx         | 5420 N                                                    | 9510 N   | 11470 N  | 12760 N  | 4890 N                 | 8090 N   | 9740 N   | 11920 N  |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

