

Zijpanelen roestvrij staal, SPM'S



Deze zijpanelen zorgen ervoor dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd, wat betekent dat de elektrische componenten zonder storingen zullen werken, en beschermt het personeel tegen letsels.

KENMERKEN

Omschrijving: Roestvast stalen zijpanelen. Gemakkelijk door één persoon te monteren. Afgedicht met een geëxtrudeerde pakking van polyurethaan uit één stuk en gemonteerd met 8 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinatie met MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 in combinatie met MCSS-HP.

Verpakkingseenheid: 2 panelen.

Materiaal: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L één richting geschuurd roestvast staal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Voltooiën: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Productfamilie	Materiaal van de behuizing
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Zacht staal
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Roestvrij staal 316	Vrijstaand	Zacht staal
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Zacht staal
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Roestvrij staal 304	Vrijstaand	Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE