

Verticaal gemonteerde airconditioning voor buitenshuis, E-NOx



Deze verticale koeleenheid voor buiten, E-NOX, met beschermingsgraad IP55 - NEMA TYPE 4 (4X roestvrijstalen frame), is verkrijgbaar in vele verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten voor buiten. Dit betekent dat de juiste koeloplossing gemakkelijk kan worden gekozen. De koeleenheid is eenvoudig te installeren en is ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor zware omstandigheden.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geavanceerde Microport : Hiermee kunnen gebruikers instellen of de interne ventilator actief moet blijven of moet worden uitgeschakeld wanneer de micropoort wordt geopend.

ECO-modus: Standaard geïntegreerd in het gehele assortiment voor optimale energiezuinigheid en een lager energieverbruik.

Temperatuur eenheid conversie (°C / °F) : Schakel naadloos tussen Celsius en Fahrenheit door één parameter te wijzigen.

Voorspellend onderhoud: Een slim zelflerend systeem bewaakt de prestaties en waarschuwt gebruikers wanneer onderhoud nodig is, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.

Servicemodus: Maakt een snelle diagnostische controle mogelijk om de juiste werking van de eenheid te controleren.

Watercondensbeheer: Alle modellen zijn uitgerust met een extern condensaatafstapsysteem vanaf 1000 W en hoger. Dit energievrije systeem elimineert condensaat zonder externe afvoer of voeding.

Geïntegreerde stripafdichtingen: In de fabriek geïnstalleerde afdichtstrips zorgen voor een perfecte pasvorm tussen de airconditioning en de elektrische behuizing, voor een hoge IP-bescherming en een eenvoudige installatie.

Magnetisch filter montagesysteem: Vereenvoudigt het vervangen van filters terwijl het slanke, moderne ontwerp van de E-NEXT-serie behouden blijft.

Digitale thermostaat (TX-i40): Biedt volledige controle en flexibiliteit met een intuïtieve interface en geavanceerde connectiviteitsopties. In de NOX-serie is de thermostaat voorzien van een 3 meter kabel met een metalen din-bar-steun die in de behuizing wordt bevestigd, zodat het scherm beschermd is tegen water en stof.

Condensoroppervlaktecoating : de oppervlaktecoating voorkomt storing van de condensor als gevolg van een zware omgeving.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominale spanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
NOX30H0E1U00 000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal

Catalogusnummer	Koelcapaciteit, L35L35	Koelcapaciteit, L35L50	Nominalespanning	Aantal fasen	Frequentie	Materiaal
NOX30H0E1U00 009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX40H0E1U00 000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX40H0E1U00 009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX60H0E1U00 000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
NOX60H0E1U00 009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Roestvrij staal
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Roestvrij staal
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Gegalvaniseerd staal
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Roestvrij staal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Geïntegreerde Modbus RTU (RS485) beschikbaar voor alle units die zijn uitgerust met de TX-i40-thermostaat, voor naadloze integratie in industriële communicatienetwerken.

Met Advanced Sequencing kunnen twee units in een gecoördineerde volgorde werken voor taakverdeling en redundantie, waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd.

Geluidsarme versie optionele configuratie met ventilatoren met gemoduleerde snelheid voor stille werking in residentiële of geluidsgevoelige commerciële omgevingen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE