


RatiopacPRO Style, voorste handgrepen en achterste circulerende afwerking, standaard schroeven



De veelzijdige RatiopacPRO Style desktoptas heeft een beschermend frame ontwerp, rubberen strips en diverse configuratie-opties.

De voor- en achterbekleding met optionele rubberen strip aan de boven- en onderkant biedt connectorbeveiliging en geïntegreerde stapelmogelijkheid. Het ontwerp met circuleerbare rubberen strip beschermt de hoek en is ideaal voor kleinere mobiele tassen. Voor grotere werktuigen biedt de voorste handgreep een handige draagmogelijkheid en bescherming aan de achterkant van de connector.

RatiopacPRO Style is ontworpen voor 19-inch componenten met geleiderails of bedrijfseigen onderdelen met een montageplaat en voldoet aan uw specifieke eisen.

KENMERKEN

Desktoptas met beschermend frame en handgrepen aan de voorzijde voor eenvoudig gebruik. Achterzijde met een circulerende rubberen strip om de omkasting tijdens het transport te beschermen

Behuizing voor 19-inch componenten (geleiderails) of bedrijfseigen componenten (montageplaat)

Om EMC-afscherming tot stand te brengen, moeten extra componenten aan de behuizing worden toegevoegd

Voor- en achterzijde voorbereid voor montage van frontpaneel met kraagschroeven en hulzen

Geperforeerde bodemaafdekking voor luchtkoeling

Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
Productfamilie:	RatiopacPRO stijl

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
-----------------	-----------	------------	--------	-------------------	------------------	-------------------

24580-310	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-311	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-320	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-321	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-322	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-330	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-331	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-332	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-340	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-341	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-342	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-343	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-420	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-421	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-422	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-430	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-431	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-432	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-440	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

24580-441	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-442	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-443	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-310	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-311	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-320	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-321	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-322	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-330	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-331	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-332	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-340	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-341	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-342	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-343	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24580-420	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-421	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-422	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-430	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-431	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-432	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-440	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-441	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24580-442	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24580-443	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24580-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24580-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24580-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24580-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24580-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24580-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24580-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ga voor aangepaste configuraties (kleuren, formaten, enz.) naar onze online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service voor aanpassingen voor klantspecifieke versies op aanvraag (speciale kleuren, maten, uitsparingen, enz.).

Montageservice vanaf lotgrootte 1.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE