


Kabel til kabelsko eller samleskinne, kraftig




Robuste koblinger ble originalt utviklet for å brukes på gjenvunnet kabel. Robuste koblinger bruker en større koblingskavitet i formen og et større sveisemateriale enn tilsvarende standard tilkobling.


Det større sveisematerialet trenger ekstra BTU-er for å smelte det kraftige oksydebelegget på lederen, og for å takle noen alvorlige feltforhold. Kraftige koblinger eliminerer kutting av kjørelederen på visse koblingstyper, reduserer krav for rensing av gammel eller gjenvunnet kabel, og øker påliteligheten under ugunstige feltforhold.

Kraftige koblinger spesifiseres i økende grad for kobberbelagte stållederkoblinger.

SERTIFISERINGER



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

Formfamiliene LA og LE kan brukes med rette eller forskjøvede kabelsko

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Støpeformserie	Størrelse på punkt/samleskinn e	Lederstørrelse	Leder ytre diameter, nominell	Sertifiseringer
HDLECY5FAM	LE	5 mm x 50 mm	95 mm ² konsentrisk	12.83mm	UL, cUL
HDLJCFALY5	LJ	5 x 40 mm og bredere	95 mm ² konsentrisk	12.83mm	
HDLAC2QEE	LA	1/4" x 1"	4/0 Konsentrisk	13.41mm	cUL, UL
HDLAC2QEG	LA	1/4" x 1 1/2"	4/0 Konsentrisk	13.41mm	UL, cUL
HDLAC9FDEW	LA	3/16" x 1"	19/#9 Kobbersveis	14.53mm	
HDLAC9FEE	LA	1/4" x 1"	19/#9 Kobbersveis	14.53mm	
HDLAC9FGG	LA	3/8" x 1 1/2"	19/#9 Kobbersveis	14.53mm	
HDLAC9FGGW	LA	3/8" x 1 1/2"	19/#9 Kobbersveis	14.53mm	
HDLAC3AEE	LA	1/4" x 1"	300 kcmil konsentrisk	16mm	
HDLJCFAMY9	LJ	5 x 50 mm og bredere	240 mm ² konsentrisk	20.35mm	
HDLAC9KDEW	LA	3/16" x 1"	19/#5 kobbersveis	23.11mm	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Det kan være nødvendig med et mellomrom mellom lederne. Se støpeformmerke for mer informasjon.

HD-XX-X-XX-XX-L-M-W		
HD	Kraftig betegnelse	
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Kabelsko av metallbånd	
XX	Ledertverrsnitt	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE