

Kobberbundet jordstang, gjenget



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kaldvalsede gjenger med kontinuerlig, ubrutt tekstur beskytter kobber og er sterkere enn kuttete gjenger

99,9 % ren elektrolytisk kobberbelegg

Stengene har karbonstålkjerne og -spiss som gir større styrke når de drives

Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives

Minimum kobberbelegg på 10 mil på stenger klassifisert etter UL® 467

nVent ERICO's navn, lengde, diameter og delenummer er stemplet innenfor 12" (304,8 mm) fra den avfasede enden

UL-logo og kontrollnummer er stemplet på hver stang for enkel inspeksjon etter installasjon

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Kobberbundet stål
Trådplassering:	Spisse og skråskårne ender
Strekkfasthet:	552 MPa Min

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter på bakkestangen, nominell	Diameter på bakkestangen, faktisk (Ø)	Gjengestørrelse (TS)	Lengde (L)
---------------	----------------	----------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------

631300		1202939	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	3m
631303		1202940	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	3m
631340		1202941	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	1.2m
631350		1202942	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	1.5m
631360		1202943	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	1.8m
631380		1202944	1/2"	12.8 mm	9/16» UNC	2.4m
635800		1202956	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	3m
635803		1202957	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	3m
635830		1202958	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	0.9m
635840		1202959	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	1.2m
635843		1202960	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	1.2m
635850		1202961	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	1.5m
635860		1202962	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	1.8m
6358660			5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	2m
635870		1202963	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	2.1m
635880	635880	1202964	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	2.4m
635883		1202965	5/8"	14.2 mm	5/8» UNC	2.4m
633400		1202945	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	3m
633403		1202946	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	3m

633415		1202947	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	4.6m
633430		1202948	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	0.9m
6334330			3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	1m
633440		1202949	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	1.2m
633450		1202950	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	1.5m
633460		1202951	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	1.8m
633463		1202952	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	1.8m
633470		1202953	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	2.1m
633480	633480	1202954	3/4"	17.3 mm	3/4» UNC	2.4m
634400		1202955	1"	23.2 mm	1» UNC	3m

Table 2/2						
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Platetykkelse	Vekt på enhet	Samsvarer med	Sertifiseringer
631300		1202939	254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, CSA, cUL
631303		1202940	330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1202941	254µm	1.2 kg		
631350		1202942	254µm	1.6 kg		
631360		1202943	254µm	1.9 kg		
631380		1202944	254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
635800		1202956	254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, UL, CSA-US, RUS, cUL

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Platetykkelse	Vekt på enhet	Samsvarer med	Sertifiseringer
635803		1202957	330µm	3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635830		1202958	254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	
635840		1202959	254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		1202960	330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		1202961	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		1202962	254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660			254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		1202963	254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	1202964	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635883		1202965	330µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
633400		1202945	254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, CSA- US, RUS, CSA
633403		1202946	330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		1202947	254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		1202948	254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330			254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		1202949	254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		1202950	254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Platetykkelse	Vekt på enhet	Samsvarer med	Sertifiseringer
633460		1202951	254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		1202952	330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		1202953	254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	1202954	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		1202955	254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For at stag skal være oppført til UL® 467, må de være minst 8' (2,44 m) lange.

IEC® EN 62561-2 overgår EN 50164-2.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE