


Elektrisk jordbar



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling

Samleskinner med frakoblingskoblinger gjør det mulig med praktisk testing av jordingssystemet

Høy ledeevne, hardtrukket, elektrolytisk robust kobber iht. EN 13601

Inkluderer halogenfrie polyamidisolatorer, festemidler i rustfritt stål (EN 1.4401) og monteringsbraketter

Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Samsvarer med: IEC® EN 62561-1:2017 KLASSE H.

Table 1/2

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB20C506D0A	Bare	20	0	M10	94 mm	1150mm
EEB20T506D0A	Tind	20	0	M10	94 mm	1150mm

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB22C506D0A	Bare	22	0	M10	94 mm	1250mm
EEB22T506D0A	Tind	22	0	M10	94 mm	1250mm
EEB24C506D0A	Bare	24	0	M10	94 mm	1350mm
EEB24T506D0A	Tind	24	0	M10	94 mm	1350mm
EEB26C506D0A	Bare	26	0	M10	94 mm	1500mm
EEB26T506D0A	Tind	26	0	M10	94 mm	1500mm
EEB28C506D0A	Bare	28	0	M10	94 mm	1600mm
EEB28T506D0A	Tind	28	0	M10	94 mm	1600mm
EEB30C506D0A	Bare	30	0	M10	94 mm	1700mm
EEB30T506D0A	Tind	30	0	M10	94 mm	1700mm
EEB04C506D0A	Bare	4	0	M10	94 mm	300mm
EEB04T506D0A	Tind	4	0	M10	94 mm	300mm
EEB06C506D0A	Bare	6	0	M10	94 mm	400mm
EEB06T506D0A	Tind	6	0	M10	94 mm	400mm
EEB08C506D0A	Bare	8	0	M10	94 mm	500mm
EEB08T506D0A	Tind	8	0	M10	94 mm	500mm
EEB10C506D0A	Bare	10	0	M10	94 mm	600mm
EEB10T506D0A	Tind	10	0	M10	94 mm	600mm

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB12C506D0A	Bare	12	0	M10	94 mm	700mm
EEB12T506D0A	Tind	12	0	M10	94 mm	700mm
EEB14C506D0A	Bare	14	0	M10	94 mm	850mm
EEB14T506D0A	Tind	14	0	M10	94 mm	850mm
EEB16C506D0A	Bare	16	0	M10	94 mm	950mm
EEB16T506D0A	Tind	16	0	M10	94 mm	950mm
EEB18C506D0A	Bare	18	0	M10	94 mm	1050mm
EEB18T506D0A	Tind	18	0	M10	94 mm	1050mm
EEB04C506D1A	Bare	4	1	M10	94 mm	375mm
EEB04C506D2A	Bare	4	2	M10	94 mm	450mm
EEB04T506D1A	Tind	4	1	M10	94 mm	375mm
EEB04T506D2A	Tind	4	2	M10	94 mm	450mm
EEB06C506D1A	Bare	6	1	M10	94 mm	475mm
EEB06C506D2A	Bare	6	2	M10	94 mm	550mm
EEB06T506D1A	Tind	6	1	M10	94 mm	475mm
EEB06T506D2A	Tind	6	2	M10	94 mm	550mm
EEB08C506D1A	Bare	8	1	M10	94 mm	575mm
EEB08C506D2A	Bare	8	2	M10	94 mm	650mm

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB08T506D1A	Tind	8	1	M10	94 mm	575mm
EEB08T506D2A	Tind	8	2	M10	94 mm	650mm
EEB10C506D1A	Bare	10	1	M10	94 mm	675mm
EEB10C506D2A	Bare	10	2	M10	94 mm	750mm
EEB10T506D1A	Tind	10	1	M10	94 mm	675mm
EEB10T506D2A	Tind	10	2	M10	94 mm	750mm
EEB12C506D1A	Bare	12	1	M10	94 mm	775mm
EEB12C506D2A	Bare	12	2	M10	94 mm	850mm
EEB12T506D1A	Tind	12	1	M10	94 mm	775mm
EEB12T506D2A	Tind	12	2	M10	94 mm	850mm
EEB14C506D1A	Bare	14	1	M10	94 mm	925mm
EEB14C506D2A	Bare	14	2	M10	94 mm	1000mm
EEB14T506D1A	Tind	14	1	M10	94 mm	925mm
EEB14T506D2A	Tind	14	2	M10	94 mm	1000mm
EEB16C506D1A	Bare	16	1	M10	94 mm	1025mm
EEB16C506D2A	Bare	16	2	M10	94 mm	1100mm
EEB16T506D1A	Tind	16	1	M10	94 mm	1025mm
EEB16T506D2A	Tind	16	2	M10	94 mm	1100mm

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB18C506D1A	Bare	18	1	M10	94 mm	1125mm
EEB18C506D2A	Bare	18	2	M10	94 mm	1200mm
EEB18T506D1A	Tind	18	1	M10	94 mm	1125mm
EEB18T506D2A	Tind	18	2	M10	94 mm	1200mm
EEB20C506D1A	Bare	20	1	M10	94 mm	1225mm
EEB20C506D2A	Bare	20	2	M10	94 mm	1300mm
EEB20T506D1A	Tind	20	1	M10	94 mm	1225mm
EEB20T506D2A	Tind	20	2	M10	94 mm	1300mm
EEB22C506D1A	Bare	22	1	M10	94 mm	1325mm
EEB22C506D2A	Bare	22	2	M10	94 mm	1400mm
EEB22T506D1A	Tind	22	1	M10	94 mm	1325mm
EEB22T506D2A	Tind	22	2	M10	94 mm	1400mm
EEB24C506D1A	Bare	24	1	M10	94 mm	1425mm
EEB24C506D2A	Bare	24	2	M10	94 mm	1500mm
EEB24T506D1A	Tind	24	1	M10	94 mm	1425mm
EEB24T506D2A	Tind	24	2	M10	94 mm	1500mm
EEB26C506D1A	Bare	26	1	M10	94 mm	1575mm
EEB26C506D2A	Bare	26	2	M10	94 mm	1650mm

Katalognummer	Overflate	Antall tilkoblinger	Antall frakoblinger	Gjengestørrelse (TS)	Høyde (H)	Lengde (L)
EEB26T506D1A	Tind	26	1	M10	94 mm	1575mm
EEB26T506D2A	Tind	26	2	M10	94 mm	1650mm
EEB28C506D1A	Bare	28	1	M10	94 mm	1675mm
EEB28C506D2A	Bare	28	2	M10	94 mm	1750mm
EEB28T506D1A	Tind	28	1	M10	94 mm	1675mm
EEB28T506D2A	Tind	28	2	M10	94 mm	1750mm
EEB30C506D1A	Bare	30	1	M10	94 mm	1775mm
EEB30C506D2A	Bare	30	2	M10	94 mm	1850mm
EEB30T506D1A	Tind	30	1	M10	94 mm	1775mm
EEB30T506D2A	Tind	30	2	M10	94 mm	1850mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB20C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.93 kg
EEB20T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.01 kg
EEB22C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.33 kg
EEB22T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.41 kg
EEB24C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.72 kg
EEB24T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.81 kg
EEB26C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.44 kg

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB26T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.54 kg
EEB28C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.84 kg
EEB28T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB30C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.23 kg
EEB30T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.34 kg
EEB04C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.45 kg
EEB04T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.47 kg
EEB06C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.84 kg
EEB06T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.87 kg
EEB08C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.23 kg
EEB08T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.27 kg
EEB10C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.63 kg
EEB10T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB12C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.03 kg
EEB12T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB14C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.75 kg
EEB14T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.81 kg
EEB16C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.14 kg

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB16T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.21 kg
EEB18C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.54 kg
EEB18T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.61 kg
EEB04C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.06 kg
EEB04C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB04T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.08 kg
EEB04T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.7 kg
EEB06C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.45 kg
EEB06C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB06T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.48 kg
EEB06T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.1 kg
EEB08C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.85 kg
EEB08C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.46 kg
EEB08T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.89 kg
EEB08T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.5 kg
EEB10C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.24 kg
EEB10C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.86 kg
EEB10T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.29 kg

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB10T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.9 kg
EEB12C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.64 kg
EEB12C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.25 kg
EEB12T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.69 kg
EEB12T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.3 kg
EEB14C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.36 kg
EEB14C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.97 kg
EEB14T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.42 kg
EEB14T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.03 kg
EEB16C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.76 kg
EEB16C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.37 kg
EEB16T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.82 kg
EEB16T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.43 kg
EEB18C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.15 kg
EEB18C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.76 kg
EEB18T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.22 kg
EEB18T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.83 kg
EEB20C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.54 kg


Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB20C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.15 kg
EEB20T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.62 kg
EEB20T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.23 kg
EEB22C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.94 kg
EEB22C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.55 kg
EEB22T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.02 kg
EEB22T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.64 kg
EEB24C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.33 kg
EEB24C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB24T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.42 kg
EEB24T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.04 kg
EEB26C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.05 kg
EEB26C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.67 kg
EEB26T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.16 kg
EEB26T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.77 kg
EEB28C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.45 kg
EEB28C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.06 kg
EEB28T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.56 kg

Katalognummer	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
EEB28T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.17 kg
EEB30C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.84 kg
EEB30C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.45 kg
EEB30T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.96 kg
EEB30T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.57 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fortinnet finish er 8 mikroner i henhold til ASTM B545 serviceklasse «C» for korrosive miljøer.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE