

Ground Rod Splice, Heavy Duty




Robuste koblinger ble originalt utviklet for å brukes på gjenvunnet kabel. Robuste koblinger bruker en større koblingskavitet i formen og et større sveisemateriale enn tilsvarende standard tilkobling.

Det større sveisematerialet trenger ekstra BTU-er for å smelte det kraftige oksydbelegget på lederen, og for å takle noen alvorlige feltforhold. Kraftige koblinger eliminerer kutting av kjørelederen på visse koblingstyper, reduserer krav for rensing av gammel eller gjenvunnet kabel, og øker påliteligheten under ugunstige feltforhold.

Kraftige koblinger spesifiseres i økende grad for kobber-belagte stållederkoblinger.

SERTIFISERINGER



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Danner en permanent lav-motstandskobling

Gir et molekylært feste

nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen

Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde

Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger

Koblinger kan inspiseres visuelt

SPESIFIKASJONER

Koble til: Identisk bakkestang

Table 1/1

Katalognummer	Type jordstang	Molde familie	Diameter på bakkestangen, nominell	Diameter på bakkestangen, faktisk	Sertifiseringer
HDGBR12	Stål	GB	3/8"	9.53 mm	cUL, UL
HDGBC14S	Stål	GB	1/2"	12.83 mm	UL, cUL
HDGBD31	Stål	GB	5/8"	15.88 mm	UL, cUL
HDGBD31W	Stål	GB	5/8"	15.88 mm	UL, cUL
HDGBF18	Kobberbundet	GB	3/4"	17.32 mm	cUL, UL
HDGBF18W	Kobberbundet	GB	3/4"	17.32 mm	UL, cUL
HDGED18	Kobberbundet	GE	3/4"	17.32 mm	
HDGBF33	Stål	GB	3/4"	19.05 mm	cUL, UL
HDGBF33W	Stål	GB	3/4"	19.05 mm	UL, cUL
HDGBF22	Kobberbundet	GB	1"	23.22 mm	UL, cUL
HDGBF37	Stål	GB	1"	25.4 mm	UL, cUL

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For anvendelse i f.eks. et datamaskinsrom, en tunnel eller andre områder med lite ventilasjon, spesifiseres en røykfri nVent ERICO Cadweld EXOLON-støpeform. Legg til en XL-prefiks til standard støpeformdelenummeret ved bestilling (for eksempel blir TAC2Q2Q til XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Det kan være nødvendig med et mellomrom mellom lederne. Se støpeformmerke for mer informasjon.

HD-XX-X-XX-L-M-W		
HD	Kraftig betegnelse	
XX	Sveiseform gruppering	
X	Prisnøkkel	
XX	Jordspydkode	
L*	Delbar digel	.
M*	Kun sveiseform	
W*	Foringsplater	.

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE