


Isolert leder for beskyttelse av vindturbinblad



FUNKSJONER

Bøyetest av isolasjon ved kulde iht. UL® 758

SPESIFIKASJONER

Ledertype:	Jevn veving
Antennbarhetsvurdering:	UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Driftstemperatur:	-40 to 105 °C

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Lengde (L)	Lederstørrelse	Tverrsnitt	Diameter (Ø)	Isolasjonstykkelse
LPC050IN0047.0	Copper, Polyvinylklorid	47m	50 mm ² strandet	50mm ²	17.27 mm	2 mm
LPA103IN0100.0	Aluminum, Polyvinylklorid	100m	70 mm ² strandet	70mm ²	18.5 mm	2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Dielektrisk styrke
LPC050IN0047.0	20
LPA103IN0100.0	20

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

LPA103IN, LPC050IN og LPC103IN er det grunnleggende delenummeret og kan bestilles i skreddersydde lengder.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE