

LAN overspenningsvern



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Robust metallkabinett gir både miljømessig og elektrisk skjerming

Opp til CAT6 og POE (Power Over Ethernet) beskyttelse i et produkt


Enkel toveis installasjon

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell systemspenning (Un)	48 VDC
Maks. kontinuerlig driftsspenning (UC)	50 VDC 72 VDC
Beskyttelsesgrad for spenning (VPR), L-L	150V
Beskyttelsesgrad for spenning (VPR), L-PE	550V
Nominell utladningsstrøm (inn), L-L	150kA 8/20 µs
C2 Total nominell utladningsstrøm (inn), L-PE	10kA 8/20 µs
Maks. utladningsstrøm (Imax), L-PE	10kA 8/20 µs
Impulsstrøm (Iimp)	1kA 10/350 µs

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell belastningsstrøm (IL)	1A
Frekvens	250 MHz Max
Montering	35 mm DIN-skinne med topphatt
Temperatur	-40 to 80 °C
Tilkoblingstype	RJ45
Kapslingsmateriale	Sinklegering
Kapslingsverdi	IP 20
Dybde (D)	45.5mm
Høyde (H)	75 mm
Bredde (W)	19 mm
Samsvarer med	IEC® 61643-21

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE