


Elektrische aardrail



DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Biedt een functioneel centraal aardings-vereffeningspunt

Busbars met onderbrekingsklem voor eenvoudig testen van het aardnet

Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601

Inclusief halogeen-vrije polyamide isolatoren in roestvrijstaal met hardware en montagebeugels (EN 1.4401)

Klant specifieke uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voldoet aan: IEC® EN 62561-1:2017 KLASSE H

Table 1/2

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadmaat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB20C506D0A	Kaal	20	0	M10	94 mm	1150mm

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadm aat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB20T506D0A	Ingeblikt	20	0	M10	94 mm	1150mm
EEB22C506D0A	Kaal	22	0	M10	94 mm	1250mm
EEB22T506D0A	Ingeblikt	22	0	M10	94 mm	1250mm
EEB24C506D0A	Kaal	24	0	M10	94 mm	1350mm
EEB24T506D0A	Ingeblikt	24	0	M10	94 mm	1350mm
EEB26C506D0A	Kaal	26	0	M10	94 mm	1500mm
EEB26T506D0A	Ingeblikt	26	0	M10	94 mm	1500mm
EEB28C506D0A	Kaal	28	0	M10	94 mm	1600mm
EEB28T506D0A	Ingeblikt	28	0	M10	94 mm	1600mm
EEB30C506D0A	Kaal	30	0	M10	94 mm	1700mm
EEB30T506D0A	Ingeblikt	30	0	M10	94 mm	1700mm
EEB04C506D0A	Kaal	4	0	M10	94 mm	300mm
EEB04T506D0A	Ingeblikt	4	0	M10	94 mm	300mm
EEB06C506D0A	Kaal	6	0	M10	94 mm	400mm
EEB06T506D0A	Ingeblikt	6	0	M10	94 mm	400mm
EEB08C506D0A	Kaal	8	0	M10	94 mm	500mm
EEB08T506D0A	Ingeblikt	8	0	M10	94 mm	500mm
EEB10C506D0A	Kaal	10	0	M10	94 mm	600mm

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadm aat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB10T506D0A	Ingeblikt	10	0	M10	94 mm	600mm
EEB12C506D0A	Kaal	12	0	M10	94 mm	700mm
EEB12T506D0A	Ingeblikt	12	0	M10	94 mm	700mm
EEB14C506D0A	Kaal	14	0	M10	94 mm	850mm
EEB14T506D0A	Ingeblikt	14	0	M10	94 mm	850mm
EEB16C506D0A	Kaal	16	0	M10	94 mm	950mm
EEB16T506D0A	Ingeblikt	16	0	M10	94 mm	950mm
EEB18C506D0A	Kaal	18	0	M10	94 mm	1050mm
EEB18T506D0A	Ingeblikt	18	0	M10	94 mm	1050mm
EEB04C506D1A	Kaal	4	1	M10	94 mm	375mm
EEB04C506D2A	Kaal	4	2	M10	94 mm	450mm
EEB04T506D1A	Ingeblikt	4	1	M10	94 mm	375mm
EEB04T506D2A	Ingeblikt	4	2	M10	94 mm	450mm
EEB06C506D1A	Kaal	6	1	M10	94 mm	475mm
EEB06C506D2A	Kaal	6	2	M10	94 mm	550mm
EEB06T506D1A	Ingeblikt	6	1	M10	94 mm	475mm
EEB06T506D2A	Ingeblikt	6	2	M10	94 mm	550mm
EEB08C506D1A	Kaal	8	1	M10	94 mm	575mm

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadmaat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB08C506D2A	Kaal	8	2	M10	94 mm	650mm
EEB08T506D1A	Ingeblikt	8	1	M10	94 mm	575mm
EEB08T506D2A	Ingeblikt	8	2	M10	94 mm	650mm
EEB10C506D1A	Kaal	10	1	M10	94 mm	675mm
EEB10C506D2A	Kaal	10	2	M10	94 mm	750mm
EEB10T506D1A	Ingeblikt	10	1	M10	94 mm	675mm
EEB10T506D2A	Ingeblikt	10	2	M10	94 mm	750mm
EEB12C506D1A	Kaal	12	1	M10	94 mm	775mm
EEB12C506D2A	Kaal	12	2	M10	94 mm	850mm
EEB12T506D1A	Ingeblikt	12	1	M10	94 mm	775mm
EEB12T506D2A	Ingeblikt	12	2	M10	94 mm	850mm
EEB14C506D1A	Kaal	14	1	M10	94 mm	925mm
EEB14C506D2A	Kaal	14	2	M10	94 mm	1000mm
EEB14T506D1A	Ingeblikt	14	1	M10	94 mm	925mm
EEB14T506D2A	Ingeblikt	14	2	M10	94 mm	1000mm
EEB16C506D1A	Kaal	16	1	M10	94 mm	1025mm
EEB16C506D2A	Kaal	16	2	M10	94 mm	1100mm
EEB16T506D1A	Ingeblikt	16	1	M10	94 mm	1025mm

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadm aat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB16T506D2A	Ingeblikt	16	2	M10	94 mm	1100mm
EEB18C506D1A	Kaal	18	1	M10	94 mm	1125mm
EEB18C506D2A	Kaal	18	2	M10	94 mm	1200mm
EEB18T506D1A	Ingeblikt	18	1	M10	94 mm	1125mm
EEB18T506D2A	Ingeblikt	18	2	M10	94 mm	1200mm
EEB20C506D1A	Kaal	20	1	M10	94 mm	1225mm
EEB20C506D2A	Kaal	20	2	M10	94 mm	1300mm
EEB20T506D1A	Ingeblikt	20	1	M10	94 mm	1225mm
EEB20T506D2A	Ingeblikt	20	2	M10	94 mm	1300mm
EEB22C506D1A	Kaal	22	1	M10	94 mm	1325mm
EEB22C506D2A	Kaal	22	2	M10	94 mm	1400mm
EEB22T506D1A	Ingeblikt	22	1	M10	94 mm	1325mm
EEB22T506D2A	Ingeblikt	22	2	M10	94 mm	1400mm
EEB24C506D1A	Kaal	24	1	M10	94 mm	1425mm
EEB24C506D2A	Kaal	24	2	M10	94 mm	1500mm
EEB24T506D1A	Ingeblikt	24	1	M10	94 mm	1425mm
EEB24T506D2A	Ingeblikt	24	2	M10	94 mm	1500mm
EEB26C506D1A	Kaal	26	1	M10	94 mm	1575mm

Catalogusnummer	Afwerking	Aantal verbindingen	Aantal verbroken verbindingen	Schroefdraadmaat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
EEB26C506D2A	Kaal	26	2	M10	94 mm	1650mm
EEB26T506D1A	Ingeblikt	26	1	M10	94 mm	1575mm
EEB26T506D2A	Ingeblikt	26	2	M10	94 mm	1650mm
EEB28C506D1A	Kaal	28	1	M10	94 mm	1675mm
EEB28C506D2A	Kaal	28	2	M10	94 mm	1750mm
EEB28T506D1A	Ingeblikt	28	1	M10	94 mm	1675mm
EEB28T506D2A	Ingeblikt	28	2	M10	94 mm	1750mm
EEB30C506D1A	Kaal	30	1	M10	94 mm	1775mm
EEB30C506D2A	Kaal	30	2	M10	94 mm	1850mm
EEB30T506D1A	Ingeblikt	30	1	M10	94 mm	1775mm
EEB30T506D2A	Ingeblikt	30	2	M10	94 mm	1850mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB20C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.93 kg
EEB20T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.01 kg
EEB22C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.33 kg
EEB22T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.41 kg
EEB24C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.72 kg

Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB24T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.81 kg
EEB26C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.44 kg
EEB26T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.54 kg
EEB28C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.84 kg
EEB28T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB30C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.23 kg
EEB30T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.34 kg
EEB04C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.45 kg
EEB04T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.47 kg
EEB06C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.84 kg
EEB06T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	1.87 kg
EEB08C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.23 kg
EEB08T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.27 kg
EEB10C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.63 kg
EEB10T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB12C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.03 kg
EEB12T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB14C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.75 kg

Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB14T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.81 kg
EEB16C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.14 kg
EEB16T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.21 kg
EEB18C506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.54 kg
EEB18T506D0A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.61 kg
EEB04C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.06 kg
EEB04C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.67 kg
EEB04T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.08 kg
EEB04T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.7 kg
EEB06C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.45 kg
EEB06C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.07 kg
EEB06T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.48 kg
EEB06T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.1 kg
EEB08C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.85 kg
EEB08C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.46 kg
EEB08T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	2.89 kg
EEB08T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.5 kg
EEB10C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.24 kg

Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB10C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.86 kg
EEB10T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.29 kg
EEB10T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.9 kg
EEB12C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.64 kg
EEB12C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.25 kg
EEB12T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	3.69 kg
EEB12T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.3 kg
EEB14C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.36 kg
EEB14C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.97 kg
EEB14T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.42 kg
EEB14T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.03 kg
EEB16C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.76 kg
EEB16C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.37 kg
EEB16T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	4.82 kg
EEB16T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.43 kg
EEB18C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.15 kg
EEB18C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.76 kg
EEB18T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.22 kg


Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB18T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.83 kg
EEB20C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.54 kg
EEB20C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.15 kg
EEB20T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.62 kg
EEB20T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.23 kg
EEB22C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	5.94 kg
EEB22C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.55 kg
EEB22T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.02 kg
EEB22T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.64 kg
EEB24C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.33 kg
EEB24C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.94 kg
EEB24T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	6.42 kg
EEB24T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.04 kg
EEB26C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.05 kg
EEB26C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.67 kg
EEB26T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.16 kg
EEB26T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.77 kg
EEB28C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.45 kg

Catalogusnummer	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	Dikte (T)	A	Gewicht eenheid
EEB28C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.06 kg
EEB28T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.56 kg
EEB28T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.17 kg
EEB30C506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.84 kg
EEB30C506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.45 kg
EEB30T506D1A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	7.96 kg
EEB30T506D2A	100 mm	50 mm	6 mm	50 mm	8.57 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vertinning : 8 micron volgens ASTM B545 service class C voor corrosieve omgevingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE