


ABS justerbar busbar støtteisolator modul



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

SPESIFIKASJONER

Maks arbeidsspenning, IEC (UI): 1000;1500

Avslutt: Elektrogalvanisert

Brennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Arbeidstemperatur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Samsvarer med	Typisk applikasjon nåværende vurdering	Samleskinner per fase	Tykkelse på buskbar
---------------	----------------	-----------	---------------	--	-----------------------	---------------------

ABS1-5MOD	560860	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Samleskinnebredder	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt på enhet
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE