

Inspectiehuis, complete afdichtingskit



KENMERKEN

Voorkomt het binnendringen van grondwater in en rondom de inspectiebehuizing

De waterdichtheid wordt gerealiseerd door het bovenste uiteinde van een verkoperde aardingspen te omhullen met een plastic buis met afdichtingen aan beide zijde van het gegoten beton

De als dubbele plaat uitgevoerde flens is bedoeld om de druk te verminderen die kan ontstaan door de capillaire werking van water aan de buitenzijde van de afdichting en de inspectiebehuizing

De flenzen moeten voorkomen dat de waterdruk de inspectieput uit het beton drukt

Wordt geleverd als set, inclusief een PVC-buis van 1,2 meter (3,9') die ter plaatse op maat moet worden gemaakt

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte (L)	Breedte (W)	Diepte (D)	A
WGRS200	158922	Thermoplastisch	248mm	248 mm	1400mm	210 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Waterdruk	Werklast (F)	Gewicht van de eenheid
WGRS200	158922	350 mm	550 kPa Max	6000N	4.3 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Uitsluitend voor gebruik met 5/8" aardingsstangen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE