

En-polt dist.blokk, 335 A UL/CSA, kabellinje, 11 kabler last, kobber

KATALOGNUMMER

UD-400A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Halogen Fri

Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule

Screw retaining cover is hinged and removable

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

95% fill ratio

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 569050

Avslutt: Tind

Maks. Strømvurdering, IEC: 400A

Maks. Strømvurdering, UL/CSA: 335A

Linjeforbindelse: Kabel

Tilkopling på lastesiden: 11 kabler

Materiale: Kobber;Termoplast

Maks. Lederstørrelse på linje, IEC: 185 mm²

Maks. Lederstørrelse på lasteside, IEC: 35 mm²

Maks arbeidsspenning, IEC (UI): 1000

Maks. Arbeidsspenning, UL (vin): 600

Kortsiktig motstår strøm (Icw) 1s.: 24.5kA

Toppkortslutningsstrøm (IPK): 51kA

Nominell betinget kortkretsstrøm (ICC): 24.3kA

Kortslutningsverdi (SCCR): 100kA

Linje side antall tilkoblinger: 1

Linje side kompakt strandet Wire størrelse: 95 - 185 mm²

Linje side Wire størrelse: 3 - 400

Antall koblinger på lastsiden: 11

Last side kompakt strandet Wire størrelse: (2) 6 - 35 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²

Sideveis strandet Wire Size - Ferrule: (2) 6 - 25 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²

Legg i sidekabelstørrelse: (2) #10 - #1;(5) #14 - #4;(4) #14 - #6

Merkeverdi: IP 20

Dybde (D): 50mm

Høyde (H): 96 mm

Bredde (W): 49 mm

Vekt på enhet: 0.4 kg

Sertifiseringsdetaljer: UL® 1059

Brennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60947-7-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Increase the number of outputs with one input using a jumper on blocks with a Max Current Rating, IEC up to 160 A.

Blocks with 1,000 VAC/DC Max Working Voltage, UL are ideal for solar applications.




Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE