

nVent ERICO Ericontact dubbelrailcontact



De reeks nVent ERICO Ericontact-railcontacten biedt een superieure kwaliteitsverbinding voor een spoornet met een zeer lage contactweerstand. De contacten kunnen snel en eenvoudig worden ingebracht door een inzetstuk, onafhankelijk van weersomstandigheden. Alle nVent ERICO Ericontact componenten worden vervaardigd volgens hoge standaarden en normen. nVent ERICO Ericontact is getest volgens de meest vergaande vereisten van de standaarden voor de spoorwegensector en is de ideale oplossing voor mechanisch toegepaste verbindingen zoals signaaltechniek, aarding of tractieretourstroom.

De nVent ERICO Ericontact dubbele railcontact-serie biedt verbindingen aan beide kanten van het railnet. Dit is een significant voordeel bij bijvoorbeeld het maken van onderlinge verbindingen in de buurt van het station. Het nVent ERICO Ericontact dubbele contact is de ideale oplossing in kleine ruimtes. Met een ruimte van slechts 50 mm tussen de railkoppen kan het nVent ERICO Ericontact zelfs worden ingebracht en de kabelgreep worden verbonden van beide kanten.

KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Zeer lage contactweerstand ($< 5 \mu\Omega$)

Zelfde elektrische weerstand aan beide kanten van het contact

Het contactoppervlak van de twee koperen voeringen wordt gemaakt binnen in de rail

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de spoorbreedte	Railtype	Diameter boorgat	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
DSK13518	715061	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB, AS68, AS71	13.5mm	10	55mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte van de spoorbreedte	Railtype	Diameter boorgat	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
DSK191416SS	715054	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191416	715057	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191516L		13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm
DSK1912	715060	12.0 - 13.4 mm	AS41, BHP42, RI59, RI60, S41	19mm	12	60mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Binnendiameter onderlegging	Buitendiameter onderlegging	Materiaal van moer
DSK13518	715061		20mm	Gegalvaniseerd staal
DSK191416SS	715054	13mm	24mm	Roestvrij staal 304
DSK191416	715057	13mm	24mm	Gegalvaniseerd staal
DSK191516L		13mm	24mm	Gegalvaniseerd staal
DSK1912	715060	13mm	24mm	Roestvrij staal 304

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (1) roestvrijstaal 304 bout met zeskantkop, (1) elektrolytisch vertinde koperen busset (2 onderdelen), (2) roestvrijstaal 304 ronde sluitringen en (1) roestvrijstaal 304 zeskantmoer of (1) gegalvaniseerde staal moer (afhankelijk van het contacttype).

De sluitring en de moer voor DSK13518 zijn tot één stuk samengevoegd.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE