


LAN-overspenningsvern

Strømforsyning



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Robust metallkabinett gir både miljømessig og elektrisk skjerming

Opp til CAT6 og POE (Power Over Ethernet) beskyttelse i et produkt

Enkel toveis installasjon

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell systemspenning (Un)	48 VDC
Maks kontinuerlig driftsspenning (Uc)	50 VDC
Voltage Protection Rating (VPR), L-L	150 V
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE	550 V
Nominal Discharge Current (In), L-L	150 A 8/20 µs
Impulsstrøm (Iimp)	1 kA 10/350 µs

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell belastningsstrøm (IL)	1 A
Frekvens	250 MHz Max
Temperatur	-40 to 80 °C
Klassifisering av innkapsling	IP 20
Høyde (H)	75 mm
Bredde (B)	19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnløtelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE