


Isolatiemodule voor verstelbare railsteun van ABS



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI): 1000;1500

Voltooiën: Gegalvaniseerd

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Bedrijfstemperatuur: -40 to 130 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voldoet aan	Normale stroomwaarde voor toepassingen	Stroomrails per fase	Dikte rail
-----------------	---------------	-----------	-------------	--	----------------------	------------

ABS1-5MOD	560860	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	Staal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Staal 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Railbreedte	Breedte (W)	Diepte (D)	Gewicht van de eenheid
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Railbreedte	Breedte (W)	Diepte (D)	Gewicht van de eenheid
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Einstellbare Stromschienenhalterung (für Anwendungen bis zu 200A) erhältlich für eine Schienenbreite von bis zu 7,87 mm (7400")

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE