

Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX



nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH er et varmekrympende polymersett for tilkobling og avslutning av polymerisolerte (PI) serieresistive varmekabler til kaldledere. Settet er laget for bruk med koblingsbokser med M20-innganger og gjør det mulig å terminere kretser opptil 25 A. Settet inkluderer alt materiale for varmekabler og kaldledertilkobling, samt nipler for å avslutte kaldlederen i koblingsboksen.

FUNKSJONER

Ikke farlig, varmekrympteknologi

Lav profil og fullstendig sett: egnet for direkte installasjon under isolasjon og tilkobling i koblingsboksen

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Tilkoblingsmetode.	Modell	Nominell spenning	Strømbegrensning	Maks. størrelse for kald ledning
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Krympestrømpe	Varmekabel/kaldkabel	750 V max	25 A	2.5 mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Områdeklassifisering	Maks. driftstemperatur
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Ikke EX (Sikkert)	205 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill.

Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT