

QTVR selvregulerende varmekabel



nVent RAYCHEM QTVR selvregulerende varmekabler er egnet for frostbeskyttelse av store rør og tanker med høyt varmetap, og for temperatur vedlikeholdsapplikasjon uten dampvasking, opptil 110 °C. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miljøer.

FUNKSJONER

Forenklet design for bruk i eksplosjonsfarlige områder: ubetinget T4-klasse

Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett

Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
Tilkoblingsspenning:	200 – 277 V
Jording type:	Flettet skjerm
Ytterkappe material:	Fluoropolymer
Områdeklassifisering:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
040615-000	15QTVR2-CT	1038358	51 W/m
391991-000	10QTVR2-CT	1038348	38 W/m
988967-000	20QTVR2-CT	1038361	64 W/m

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT