


CPCI-bakplan, systemspor venstre



nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes har best i klassen signalintegritet og MTBF-verdier på grunn av SMD-komponenter, keramikkondensatorer og pressekontakter.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core spesifikasjon, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap spesifikasjon, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus spesifikasjon, PICMG 2,10 R1.0 Keying spesifikasjon

Digital GND kan kobles til / isolert fra chassis-GND ved hjelp av skruer

V (i/O) justerbar til +3.3 V eller +5 V.

Innmating av forsyningsspenninger via strømfeil (ringmerke M4), FASTON

Ytre lag fungerer som GND-overflater

Utility plugg for statussignaler (SMCQ)

Flere backplanes kan plasseres sammen uten tap av spor

Enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer

Intelligent plattform management bus (IPMB) kontakt til PICMG 2,9

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------

23006-405	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-406	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-408	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-422	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-423	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-424	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-428	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-443	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-444	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-445	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-448	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-714	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-715	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-716	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-718	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-biters	Venstre	4HP
23006-732	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-733	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-734	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-738	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP

23006-763	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-764	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-765	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-768	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP

Table 2/3

Katalognumme r	Spenning i/O	Kontakttype	Strømkontaktty pe	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall
23006-405	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	100.6mm	1
23006-406	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	121mm	1
23006-408	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	161.56mm	1
23006-422	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	39.64mm	1
23006-423	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	60mm	1
23006-424	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	80.28mm	1
23006-428	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	161.56mm	1
23006-443	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	60mm	1
23006-444	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	80.28mm	1
23006-445	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	100.59mm	1
23006-448	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	161.56mm	1
23006-714	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners		1
23006-715	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12- pinners	100.6mm	1

Katalognummer	Spenning i/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall
23006-716	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	121mm	1
23006-718	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-732	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-733	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-734	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-738	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-763	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.6mm	1
23006-764	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-765	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-768	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Sertifiseringer	Hurtiglevering
23006-405	RoHS, PICMG	Nei
23006-406	PICMG, RoHS	Nei
23006-408	RoHS, PICMG	Nei
23006-422	PICMG, RoHS	Nei
23006-423	RoHS	Nei
23006-424	RoHS, PICMG	Nei
23006-428	PICMG, RoHS	Nei

Katalognummer	Sertifiseringer	Hurtiglevering
23006-443	RoHS, PICMG	Nei
23006-444	PICMG, RoHS	Nei
23006-445	RoHS, PICMG	Nei
23006-448	PICMG, RoHS	Nei
23006-714	RoHS, PICMG	Nei
23006-715	PICMG, RoHS	Nei
23006-716	RoHS, PICMG	Nei
23006-718	PICMG, RoHS	Nei
23006-732	RoHS, PICMG	Nei
23006-733	PICMG, RoHS	Nei
23006-734	RoHS, PICMG	Nei
23006-738	PICMG, RoHS	Nei
23006-763	RoHS, PICMG	Nei
23006-764	PICMG, RoHS	Nei
23006-765	RoHS, PICMG	Nei
23006-768	PICMG, RoHS	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE