

115M Standardowy wieszak z pętlą



Wieszak pętlowy 115M do standardowych obciążeń jest doskonałym rozwiązaniem, do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych biegów rur, w tym rur CPVC, w instalacji tryskaczowych. Radełkowana, wkładana nakrętka uprasza regulację w pionie, a stożkowe krawędzie podstawy (rozmiary 1,27 cm do 10,16 cm) pomagają chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami obejmy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Krawędzie stożkowe pomagają unikać kontaktu ostrych powierzchni z rurą (rozmiary od 1/2" do 4")

Zablokowanie wkładanej nakrętki, pomaga upewnić się, że obejma i nakrętka nie rozdzieli się

Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów

Produkowane z myślą o zastosowaniu minimalnego rozmiaru pręta, dozwolonego przez NFPA® dla rurociągów instalacji tryskaczowych

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

SPECYFIKACJE

Zakończ: Pregalwanizowany

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar pręta (RS)	A.	B.
------------------	----------------	-------	--------------------------	--------------------	----	----


115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Certyfikaty
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	UL, cUL, ITB
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Certyfikaty
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

