

Zacisk dla przewodu/rury osłonowej, mocowany do druta



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia podporę dla przewodu i rury osłonowej, bez zginania przewodu

Szybszy montaż w porównaniu do tradycyjnych metod

SPECYFIKACJE

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Materiał: Stal sprężysta


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Przekrój drutu	Rozmiar otworu (HS)	Ostateczne obciążenie statyczne (F)	Certyfikaty
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	cUL, UL, ITB

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Norma NEC® 300.11 wymaga dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.