


nVent CADDY Macrofix izolowany M8



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
------------------	----------------	----------	--------------------------	-------	--------------------	---------------

MFE015	586201	EPDM-SBR Rubber, Stal	11 - 15 mm	8	M8	20 mm
MFE019	586202	EPDM-SBR Rubber, Stal	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
MFE025	586203	EPDM-SBR Rubber, Stal	19 - 25 mm	15	M8	20 mm
MFE031	586204	EPDM-SBR Rubber, Stal	25 - 31 mm	20	M8	20 mm
MFE037	586205	EPDM-SBR Rubber, Stal	31 - 37 mm	25	M8	20 mm
MFE044	586206	EPDM-SBR Rubber, Stal	37 - 44 mm	32	M8	20 mm
MFE050	586207	EPDM-SBR Rubber, Stal	44 - 50 mm	40	M8	20 mm
MFE058	586208	EPDM-SBR Rubber, Stal	50 - 58 mm		M8	20 mm
MFE068	586209	EPDM-SBR Rubber, Stal	58 - 68 mm	50	M8	20 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFE015	586201	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE058	586208	1.25 mm	6	27mm	1500N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFE068	586209	1.25 mm	6	32mm	1500N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

