


Stroomrailadapter 45A met kabels, W060



Stroomrailadapter, 45 A. Met twee verstelbare montagerails. Het bovenste deel is verwijderbaar en is voorzien van vooraf aangebrachte kabels.

INDUSTRIENORMEN

UL

CSA

GL

KENMERKEN

Omschrijving: Stroomrailadapter, 45 A. Met twee verstelbare montagerails. Met verwijderbare bovensectie en kabels (10 mm²).

Nominale spanning: 690 V.

Nominale stroom: 45 A.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 3.5 W.

Polen: 3-polig.

Afmetingen: 54 × 200 × 75 mm.

Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking	Kleur
32412	54mm	200mm	75mm	Kunststof, Plaatstaal	Verzinkt	Zwart, Lichtgrijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE