

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszki" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

SPECYFIKACJE

Kolor:	Czarny
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Temperatura:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar przęta (RS)	Szerokość (W)
MFD015	586001	Stal, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019	586002	Stal, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025	586003	Stal, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031	586004	Stal, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037	586005	Stal, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044	586006	Stal, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050	586007	Stal, EPDM-SBR Rubber	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058	586008	Stal, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068	586009	Stal, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078	586010	Stal, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088	586011	Stal, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098	586012	Stal, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108	586013	Stal, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118	586014	Stal, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128	586015	Stal, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138	586016	Stal, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148	586017	Stal, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Rozmiar pręta (RS)	Szerokość (W)
MFD160	586018	Stal, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm
MFD170	586019	Stal, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm
MFD200	586020	Stal, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215	586021	Stal, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225	586022	Stal, EPDM-SBR Rubber	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm
MFD250	586023	Stal, EPDM-SBR Rubber	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm
MFD275	586024	Stal, EPDM-SBR Rubber	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm
MFD319	586025	Stal, EPDM-SBR Rubber	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)	Obciążenie statyczne
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Okładzina wykonana jest z gumy EPDM.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

