

nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Rozszerzenie ramy



Rama wydłużająca do zestawu wsporczo do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid zapewnia efektywny sposób łączenia zestawów. Używając jej wraz z zestawem wsporczo do lekkich zastosowań nVent CADDY Pyramid wykonawcy otrzymują innowacyjny system, który pozwala na szybką i łatwą instalację niewielkich klimatyzatorów typu Split na dachach. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ogólną wydajność, oszczędności i bezpieczeństwo w miejscu pracy, warto wcześniej wstępnie zmontować zestaw.

FUNKCJE

Instalacja ramy zajmuje o 80% mniej czasu w porównaniu do standardowych opcji dostępnych na rynku

Regulacja w zakresie od 12" do 18" (od 305 do 457 mm) redukuje ilość potrzebnych elementów

Zwiększona możliwość regulacji pozwala na płynne przemieszczanie profili w celu odpowiedniego dopasowania zestawu

Moduł do rozbudowy umożliwia łączenie nieograniczonej ilości zestawów ze sobą i pozwala na wstępny montaż

Zestaw do rozbudowy jest o 8,4" (213 mm) dłuższy od zestawu czteropodporowego, co pozwala na serwisowanie zamontowanego urządzenia

Równomiernie rozkłada obciążenia i zapobiega uszkodzeniu membrany dachowej dzięki spodom nóg nVent CADDY wykonanych z pianki PEK

Obciążenie znamionowe pozwala na zamontowanie na zestawie urządzeń o różnej mocy i różnych rozmiarach

Cynkowana ogniowo konstrukcja i akcesoria zapewniają doskonałą odporność na korozję nawet w trudnych warunkach

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Temperatura	Wysokość (H)	Długość (L)
PEKLDEF	360531	Stal	Ocynkowane ogniowo	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1265mm

Table 2/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Baza pocztowa (A)	Kwadratowa rura (B)	Zespół belki poprzecznej (C)	Szerokość (W)	Powierzchnia

PEKLDEF	360531	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046m ²
---------	--------	---------------	-------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
PEKLDEF	360531	11.5 kg	1779N	3:01

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

