

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem pokładowym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem

Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym

Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym

Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziami otworu, wykonanego w poszyciu

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Zgodność z:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Grubość blachy pokrycia dachowego	A.
------------------	----------------	----------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----

SLK15L1DH	196676	Steel, Stop cynku, Polypropylene	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L2DH	196677	Steel, Stop cynku, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	Steel, Stop cynku, Polypropylene	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	Steel, Stop cynku, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	Steel, Stop cynku, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L7DH	196534	Steel, Stop cynku, Polypropylene	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Obciążenie statyczne
SLK15L1DH	196676	8 mm	195N
SLK15L2DH	196677	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	8 mm	440N
SLK2L7DH	196534	8 mm	440N

Grubość (T): 12.5 mm

Szerokość (W): 19 mm

Wysokość (H): 55 mm


Kąt (a): 90 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane w tabeli dopuszczalne obciążenie, ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy nośność elementu konstrukcyjnego (poszycia stalowego) jest odpowiednia.

Należy sprawdzić zalecany wskaźnik nośności w danych producenta poszycia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

