

# nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spozycjonowania instalacji

Dostępne również w odmianie Y Hook

## SPECYFIKACJE

**Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:** 5:01

**Zakończ:** Galwanizowany elektrolitycznie

**Zgodność z:** SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Średnica liny drucianej | Długość liny stalowej | A. | B. |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|----|----|
|------------------|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|----|----|

|           |        |                                        |        |     |         |         |
|-----------|--------|----------------------------------------|--------|-----|---------|---------|
| SLK15L1   | 196508 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 1m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L10  | 196513 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 10m | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L2   | 196509 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 2m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L2R2 | 196614 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 2m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L3   | 196510 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 3m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L3R2 | 196615 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 3m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK15L5   | 196511 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 1.5 mm | 5m  | 48 mm   | 18 mm   |
| SLK2L1    | 196537 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 1m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L10   | 196542 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 10m | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L2    | 196538 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 2m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L2R2  | 196619 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 2m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L3    | 196539 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 3m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L3R2  | 196620 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 3m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK2L5    | 196540 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 2 mm   | 5m  | 57 mm   | 22 mm   |
| SLK3L1    | 196700 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm   | 1m  | 57.6 mm | 23.2 mm |

|          |        |                                        |      |     |         |         |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----|---------|---------|
| SLK3L10  | 196705 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 10m | 57.6 mm | 23.2 mm |
| SLK3L2   | 196701 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 2m  | 57.6 mm | 23.2 mm |
| SLK3L3   | 196702 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 3m  | 57.6 mm | 23.2 mm |
| SLK3L3R2 | 196625 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 3m  | 57.6 mm | 23.2 mm |
| SLK3L5   | 196703 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 5m  | 57.6 mm | 23.2 mm |
| SLK3L5R2 | 196626 | Steel,<br>Polypropylene,<br>Stop cynku | 3 mm | 5m  | 57.6 mm | 23.2 mm |

Table 2/3


| Numer katalogowy | Numer artykułu | C.     | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-------------|----------|
| SLK15L1          | 196508         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L10         | 196513         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L2          | 196509         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L2R2        | 196614         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L3          | 196510         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L3R2        | 196615         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK15L5          | 196511         | 4.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L1           | 196537         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L10          | 196542         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L2           | 196538         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | C.     | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  |
|------------------|----------------|--------|--------------|---------------|-------------|----------|
| SLK2L2R2         | 196619         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L3           | 196539         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L3R2         | 196620         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK2L5           | 196540         | 5.5 mm | 55 mm        | 19 mm         | 12.5 mm     | 90 ° Max |
| SLK3L1           | 196700         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L10          | 196705         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L2           | 196701         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L3           | 196702         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L3R2         | 196625         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L5           | 196703         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |
| SLK3L5R2         | 196626         | 6.1 mm | 62 mm        | 24 mm         | 16 mm       | 90 ° Max |

Table 3/3

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Obciążenie statyczne | Certyfikaty     |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| SLK15L1          | 196508         | 195N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK15L10         | 196513         | 195N                 | UL, SMACNA, cUL |
| SLK15L2          | 196509         | 195N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK15L2R2        | 196614         | 195N                 | cUL, SMACNA, UL |
| SLK15L3          | 196510         | 195N                 | SMACNA, UL, cUL |
| SLK15L3R2        | 196615         | 195N                 | UL, SMACNA, cUL |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Obciążenie statyczne | Certyfikaty     |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| SLK15L5          | 196511         | 195N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK2L1           | 196537         | 440N                 | cUL, UL, SMACNA |
| SLK2L10          | 196542         | 440N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK2L2           | 196538         | 440N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK2L2R2         | 196619         | 440N                 | UL, SMACNA, cUL |
| SLK2L3           | 196539         | 440N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK2L3R2         | 196620         | 440N                 | cUL, SMACNA, UL |
| SLK2L5           | 196540         | 440N                 | SMACNA, cUL, UL |
| SLK3L1           | 196700         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L10          | 196705         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L2           | 196701         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L3           | 196702         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L3R2         | 196625         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L5           | 196703         | 890N                 | SMACNA          |
| SLK3L5R2         | 196626         | 890N                 | SMACNA          |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

