nVent | SCHROFF

We connect and protect

260HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

CATALOGUSNUMMER

A260HTS-4.80T2L

De 260HTS heeft een uniek zaagtandprofiel dat geavanceerde thermische prestaties en klemkracht biedt in vergelijking met kaartvergrendelingen van vergelijkbare grootte voor superieure thermische dissipatie en bescherming bij toepassingen met hoge schokken en trillingen. De 260HTS kan als vervanging dienen voor de meeste bestaande Serie 260-kaartlok-toepassingen.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICERINGEN

DFARS Compliant

KENMERKEN

Nieuw zaagtand profiel voor geavanceerde thermische prestaties
Profiel 6,35 mm (0,250 inch) x 6,26 mm (0,270 inch)
Gewicht 1,21 g/cm (0,109 oz)
Lengte 71,12 mm (2,8 inch) tot 325,12 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
Flexibele montagemogelijkheden
Gemiddelde klemkracht bij 68 N-cm (6 inch-lbs) koppel 301 kg (636 lbs)
Schroef bediend
Min. Uitschuiving 8,26 mm (0,325 inch)

Verkrijgbaar met zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld

Voor toepassingen met koude wand

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Printplaathouder

Materiaal: Aluminium

Type: High Thermal Sawtooth

Thermische prestaties: Beste

Profiel: 6.35 x 6.60 mm

Klemkracht: 272kgf

Breedte opening: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificatie aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

Gemiddelde Junction weerstand: Afhankelijk van lengte en toepassing.

Gemiddelde klemkracht: 301 kg (636 lbs) bij 68 N-cm (6 inch-lbs).

Bestelinformatie: Voor aangepaste producten kunt u contact opnemen met AskSchroff@nVent.com of 1-800-854-7086. Geef tekeningvereisten, kwaliteitsclausules en vereisten voor inkooporders op.

Aanbevolen breedte tussenruimte: Printplaat + 7,62 (0,300 inch).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.