

Standardowe stężenie uniwersalne



CERTYFIKATY



Korea Fire Institute

FUNKCJE

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Instalacja z rurami usztywniającymi od 1" do 2", aby zmniejszyć asortyment

Szczelinowa konstrukcja chwytów rurę, aby zapewnić dodatkową siłę uchwytu

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	NB/DN	A	B	Certyfikaty
------------------	----------------	----------	-------	---	---	-------------

CSBSTU0100E G	404385	Stal, Cast Iron	25	174.6 mm	25 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0125E G	404386	Stal, Cast Iron	32	187.4 mm	25.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0150E G	404387	Stal, Cast Iron	40	196.9 mm	25.4 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0200E G	404388	Stal, Cast Iron	50	206.4 mm	30.2 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0250E G	404389	Stal, Cast Iron	65	225.4 mm	30.2 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0300E G	404390	Stal, Cast Iron	80	238.1 mm	30.2 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0400E G	404391	Stal, Cast Iron	100	269.9 mm	38.1 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL

CSBSTU0500E G	404392	Stal, Cast Iron	125	308 mm	38.1 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0600E G	404393	Stal, Cast Iron	150	346.1 mm	50.8 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0800E G	404394	Stal, Cast Iron	200	400.1 mm	50.8 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, OSHPD, cUL
CSBSTU1000E G	404395	Stal, Cast Iron	250	457.2 mm	50.8 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku instalacji z rurą serwisową typoszeregu 10 i 40, należy użyć 1- lub 2-calowy element stężający NPS typoszeregu 40.


W przypadku instalacji z rurami serwisowymi KS D 3507 i KS D 3562 należy użyć element stężający 25A – 32A KS D 3562.

Obciążenia UL				
Numer części	Poprzeczny		Podłużny	
	Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40	Rura przyłączeniowa KS D 3507/ KS D 3562	Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40	Rura przyłączeniowa KS D 3507/ KS D 3562
CSBSTU0250	8896 N	8896	5782 N	3025
CSBSTU0300	7117 N	N/A	3114 N	N/A
CSBSTU0400	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0500	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0600	4893 N	N/A	4893 N	N/A
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8896 N	8385 N	8385 N

Obciążenia FM (Rury przyłączeniowe typoszeregu EN 10255 L, EN10255 M i EN 10255 H)								
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Poprzeczny				Podłużny			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

Obciążenia FM (ściana 4,8 mm oraz rury przyłączeniowe typoszeregu EN 10255 H)								
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Poprzeczny				Podłużny			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Obciążenia UL (określone dla elementów ustalających)		
Numer części	Rura przyłączeniowa typoszeregu 10	Rura przyłączeniowa typoszeregu 40
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

