

Voorpaneel, breng de afscherming opnieuw aan



Plat voorpaneel. Afgeschermd met roestvrijstalen EMC-pakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor roestvrijstalen EMC-pakking

Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel zonder handgreep
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te installeren)

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20846-425	3U	3HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30846-865	6U	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-426	3U	4HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-427	3U	5HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-428	3U	6HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-429	3U	7HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-443	6U	4HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-430	3U	8HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-442	6U	3HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-431	3U	10HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-444	6U	5HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-432	3U	12HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-445	6U	6HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-433	3U	14HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-446	6U	7HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-424	3U	16HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-447	6U	8HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-448	6U	10HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-434	3U	21HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
20846-449	6U	12HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-436	3U	28HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-450	6U	14HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-456	6U	16HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-451	6U	21HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-437	3U	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-588	2U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-452	6U	28HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-438	3U	63HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-676	3U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-453	6U	42HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-683	4U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
20846-454	6U	63HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-771	6U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-859	9U	84HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend
30846-864	3U	2HP	1	Schroefbevestiging voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend

Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
-----------------	-------------------	-------------	-----------	------------	-------------	-------------------

20846-425	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	14.9mm	Nee
30846-865	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	9.8mm	Nee
20846-426	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	20mm	Nee
20846-427	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	25mm	Nee
20846-428	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	30.1mm	Nee
20846-429	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	35.2mm	Nee
20846-443	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	20mm	Nee
20846-430	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	40.3mm	Nee
20846-442	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	14.9mm	Nee
20846-431	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	50.5mm	Nee
20846-444	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	25mm	Nee
20846-432	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	60.6mm	Nee
20846-445	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	30.1mm	Nee
20846-433	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	70.8mm	Nee
20846-446	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	35.2mm	Nee


20846-424	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	80.9mm	Nee
20846-447	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	40.3mm	Nee
20846-448	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	50.5mm	Nee
20846-434	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	106.3mm	Nee
20846-449	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	60.6mm	Nee
20846-436	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	141.9mm	Nee
20846-450	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	70.8mm	Nee
20846-456	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	80.9mm	Nee
20846-451	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	106.3mm	Nee
20846-437	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	213mm	Nee
30846-588	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd, Gepassiveerd	84mm	426.4mm	Nee
20846-452	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	141.9mm	Nee
20846-438	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	319.7mm	Nee
30846-676	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd, Gepassiveerd	128.4mm	426.4mm	Nee
20846-453	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	213mm	Nee

30846-683	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	172.9mm	426.4mm	Nee
20846-454	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	319.7mm	Nee
30846-771	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	261.8mm	426.4mm	Nee
30846-859	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	395.1mm	426.4mm	Nee
30846-864	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Geanodiseerd	128.4mm	9.8mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE