

USC Universal Strut Clamp do rur / przewodów



FUNKCJE

Zawiera dwie klamry, nakrętkę i śrubę

Pasuje do otwartej strony profilu strut

Zgodny z normą Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Szerokość (W)	Grubość (T)
USC021EG	712045	Galwanizowany elektrolitycznie	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Ocynkowane ogniowo	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Galwanizowany elektrolitycznie	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Galwanizowany elektrolitycznie	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC026HD	712422	Ocynkowane ogniowo	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Szerokość (W)	Grubość (T)
USC025EG	712060	Galwanizowany elektrolitycznie	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Galwanizowany elektrolitycznie	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Galwanizowany elektrolitycznie	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Ocynkowane ogniowo	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Galwanizowany elektrolitycznie	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Galwanizowany elektrolitycznie	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Galwanizowany elektrolitycznie	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Galwanizowany elektrolitycznie	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Galwanizowany elektrolitycznie	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Galwanizowany elektrolitycznie	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Galwanizowany elektrolitycznie	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Ocynkowane ogniowo	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Galwanizowany elektrolitycznie	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Galwanizowany elektrolitycznie	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Galwanizowany elektrolitycznie	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Galwanizowany elektrolitycznie	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm
USC076EG	712165	Galwanizowany elektrolitycznie	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Ocynkowane ogniowo	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Średnica zewnętrzna (OD)	NB/DN	Szerokość (W)	Grubość (T)
USC086EG	712180	Galwanizowany elektrolitycznie	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Galwanizowany elektrolitycznie	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Galwanizowany elektrolitycznie	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Galwanizowany elektrolitycznie	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Galwanizowany elektrolitycznie	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Galwanizowany elektrolitycznie	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Galwanizowany elektrolitycznie	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Ocynkowane ogniowo	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Ocynkowane ogniowo	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Ocynkowane ogniowo	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Ocynkowane ogniowo	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
USC025EG	712060	2000N
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
USC086EG	712180	3780N
USC101EG	712200	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

