

Styreenhet for bakdør, passiv

Data Solutions



Kontrollenheten beriker den passive RackChiller-bakdøren. Den kobles til de 4 innebygde lufttemperatursensorene og den motoriserte kjølevæskeventilen 23130-607. Dette gjør det mulig for kjøleren å kontrollere kjølevæskeluftstrømmen basert på et innstillingspunkt for kjølt (tilluftsluft). Det gir avansert ekstern overvåking funksjonalitet og ulike oppsett funksjoner.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Regulering av kjølevæskestrømmen basert på innstillingspunktet for kjølevæsketemperatur (tilluftsluft). Flere kontrollfunksjoner med vannkontrollpakke 21130-608

Nøyaktig flytkontroll mot settpunkt med parametrisk PID-sløyfe

Ekstern overvåking gjennom innebygde Web Server- eller BMS-protokoller (Modbus TCP, SNMP v2c)

Valgfritt eksternt tastatur og tastatur 21130-599

Språk: Engelsk, tysk, fransk

Strømforsyning: 90 - 260 VAC

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Farge
23130-594	Svart grå

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For problemfri drift anbefales det å bruke vanntilkoblingssettet og det valgfrie tilbehøret.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE