

Legg i cellebeskytter



FUNKSJONER

Seks wire og skjermbeskyttelse fungerer med fire- eller seks-wiresystemer

Passende for kompresjons- eller spenningsceller

Lav serieimpedanse, belastningsceller trenger ikke rekalkibrering

Klassifisert som NEMA®-12 (IP-55), egnet for utendørs bruk


Hjelper å beskytte mot holdestrøm-overspenning og forhindrer lastcelleskade

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	LCP01A
Artikkelnummer	701610
Maks. Utladningsstrøm (Imax), skjold til jord	10kA 8/20 µs
Maks. Utladningsstrøm (Imax), signal til skjold	0.3kA 8/20 µs
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp), skjold til jord	90V
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp), signal til Shield	30V
Spenningsbeskyttelsesnivå (opp), signal til signal	15V
Sløyfemotstand	0.3 Ω
Teknologi	SilisiumAvalanche-diode (SAD)
Materiale	Akrylnitril butadien styren
Merkeverdi	NEMA® 12 (IP55)
Dybde (D)	110mm
Høyde (H)	56 mm

Katalognummer	LCP01A
Bredde (W)	75 mm
Vekt på enhet	0.25 kg
Temperatur	-40 to 80 °C

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE