We connect and protect

Jernbaneforbindelse, kraftforbindelse

Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.

FUNKSJONER

- Gir uforanderlig elektrisk motstand
- Overlegen korrosjonsbestandighet
- Enkel installasjon som krever minimal opplæring av installatøren
- Enkelt og veldig mobilt installasjonsutstyr
- Like anvendelig på gamle, slitte, eller nye skinner
- Veldig slitesterk

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Bare
Bond Terminal stil: C.
Materiale: Kobber

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Sjåførens størrelse	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Diameter (Ø)
CBX5L	515100	95 mm² strandet	405 mm	30 mm	14.28 mm
CBX5	515060	95 mm² strandet	180 mm	30 mm	14.28 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika
+1.800.753.9221
Alternativ 1 – Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk støtte

Europa
Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa
Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Vår solide portefølje av merkevarer:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.