

Kompakt design LED lys, TLCL



Denne energieffektive diodeskaplampe kan monteres på mange ulike måter. Den kan monteres direkte på 19-tommersprofiler i et hvilket som helst skap, og er nyttig å ha når vedlikehold utføres på stedet.

BRANSJESTANDARDER

CE

EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Lys-systemet i kompakt design passer i alle typer skap og rack. Den har tre mulige festeanordninger. Magnetfeste, skruefeste eller direkte på 19" profiler. Takket være LED teknologi har lampen serviceintervall på ca 50000 t. Lampen er laget i PC-ABS materiale. En integrert kontakt tillater aktivering ved hjelp av dørbryter TLCS, uten ytterligere kabling. LED røret maaterialet er PC og fargen på lyset er kald hvit.

Lyskilde: High Power LEDs.

Luminositet: 945 Lm.

Strømforbruk: 7,2 W.

Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C.

Dimensjoner: 448 x 54,5 x 26 mm.

Forbindelse: Inkluderer 2-polet 0,75 mm² tilkoblingskabel 2,5A lengde 150 cm med åpen ende (2x 0,75 mm²).

Godkjenninger: CE, EAC.

Levering: 1 lampe med fastmontert tilkoblingskabel, integert magnetfeste og monteringskruer.

Luminosity: 945 Lm

SPESIFIKASJONER

Materiale: Plast
Avslutt: Teksturent

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Farge	Fargekode
TLCL87035	3303057	26mm	448mm	54.5mm	Lys grå	RAL 7035
TLCL87035-24	3303058	26mm	448mm	54.5mm	Lys grå	RAL 7035
TLCL89005	3303059	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005
TLCL89005-24	3303060	26mm	448mm	54.5mm	Jet Black	RAL 9005

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

100-240 V tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE