


CrossBoard-monteringsplattform, WOCB



Tilkoblings- og monteringsplattform for alle CrossBoard-komponenter.

BRANSJESTANDARDS

UL

IEC

FUNKSJONER

Beskrivelse: 3-pols modulært strømfordelingssystem, med berøringsbeskyttelse. Monteringsplattform for alle CrossBoard-komponenter.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell strøm: 125 A.

Strømfordeling ved 80% belastning: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: IEC, UL.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Materiale	Overflate
11225	160mm	225mm	Plast	IEC Generelt tilbehør	Plast	Glatt og matt
11405	160mm	405mm	Plast	IEC Generelt tilbehør	Plast	Glatt og matt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE