

Podstawowy PDU Enlogic

Data Solutions



Podstawowy PDU to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dystrybucji energii. Najwyższej klasy wyłączniki hydrauliczne i magnetyczne działają konsekwentnie w środowiskach o wysokiej temperaturze. Podstawowa jednostka PDU oferuje zaawansowane funkcje, takie jak oznaczone kolorami gniazda IEC, smukła obudowa i beznarzędziowy montaż objęty 5-letnią gwarancją.

FUNKCJE

Obudowa pokryta czarnym proszkiem

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EB0860	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EB09JA	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Czarny
EB0360	Enlogic	Podstawowy PDU	Listwa gniazdowa	(16) C13/C15	20	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Długość kabla	Wyłącznik automatyczny	Moc znamionowa	Liczba wyłączników automatycznych	Ocena przerw
------------------	---------------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------

EB0860	Nie	3000mm	20 A, jednobiegunow y, Hy-MagA	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodow y	6	
EB09JA	Nie	1800mm	20 A, jednobiegunow y, Hy-MagA	34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodow y	12	
EB0360	Nie	3000mm	16 A, jednobiegunow y, Hy-Mag	7.4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Numer katalogowy	Nominalna moc wyjściowa	Napięcie znamionowe	Liczba napięć wyjściowych	Liczba faz	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Natężenie prądu (obniżone)
EB0860	230VAC	415V			Nie	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y
EB09JA	230VAC	415V	36		Nie	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodow y
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nie	32 A.

Table 4/6

Numer katalogowy	Napięcie wyjściowe	Jednostki stelaża	Typ wtyczki	Typ pomiaru	Wyjmowany kabel wejściowy	Materiał
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Brak	Nie	Stal
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Brak	Nie	Stal
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Brak	Nie	Stal

Table 5/6

Numer katalogowy	Zakończ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania
EB0860	Malowany proszkowo	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Malowany proszkowo	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Malowany proszkowo	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Numer katalogowy	Długość kabla wejściowego
EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.