

Enlogic iPDU, gniazdo przełączane i odmierzone serii EN6

Data Solutions

Rodzina PDU z zasilaniem wylotowym Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched oferuje pomiar energii z zaawansowanymi opcjami monitorowania zasilania i środowiska oraz zdalnym włączaniem i wyłączaniem gniazd. Kompleksowe monitorowanie fazy wejściowej, wyłącznika automatycznego i poszczególnych poziomów wylotowych zapewnia zaawansowane alarmy o potencjalnych przeciążeniach. Pomiar klasy bilingowej zapewnia dokładne dane dotyczące zużycia energii w celu optymalizacji zużycia energii. Kontroler zarządzania siecią z możliwością wymiany podczas pracy umożliwia komunikację Gigabit i nadmiarową w sieci Ethernet z zaawansowaną obsługą zewnętrznych czujników środowiskowych i rozwiązań dostępu do systemów bezpieczeństwa w szafie serwerowej.

FUNKCJE

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

Certyfikat UL 2900-1 dla bezpieczeństwa oprogramowania cybernetycznego dla produktów podłączanych do sieci.

Dwa porty łączności sieciowej: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) i 1x (10/100 Mb/s) połączenie/adres IP

Ethernet kaskadowy do 64 jednostek PDU

Każda jednostka PDU może zapewnić zasilanie prądem stałym wystarczające do zasilania elektroniki zarządzania siecią

Dwa porty Ethernet dla nadmiarowych połączeń sieciowych

Zdalna łączność poprzez HTTP(y), IPv4 i IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Wydajna data framework REACT z obsługą macierzystych urządzeń mobilnych

Beznarzędziowa karta sieciowa (NMC) z Cortex A-5 do mikroprzetwarzania i pamięci, która może być zainstalowana zarówno pionowo, jak i odwrotnie do góry nogami dla górnych lub dolnych wejść zasilania

Kolor obrotowego wyświetlacza NMC jest programowany przez użytkownika do identyfikacji źródła zasilania przez PDU

NMC obsługuje do 10 cyfrowych czujników do monitorowania ochrony środowiska i/lub elektronicznego zamka

Języki wyświetlania obejmują angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, koreański, japoński i chiński (uproszczony)

SPECYFIKACJE

Table 1/5						
Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Ilość gniazda	Kolor
EN6833	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (12) C19	36	Czarny
EN6883	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) Blokowanie C13/C15, (18) Blokowanie C13/C15/C19/C21	36	Czarny
EN6908	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (12) C19	36	Czarny
EN6959	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Czarny
EN6990	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) Blokowanie C13/C15, (24) Blokowanie C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN69HA	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(24) Blokowanie C13/C15, (24) Blokowanie C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN69HB	Enlogic	Inteligentny PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Czarny

Table 2/5						
Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Moc znamionowa	Długość kabla	Wyłącznik automatyczny	Liczba wyłączników automatycznych	Napięcie znamionowe
EN6833	Tak	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	3000mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	6	415V

Numer katalogowy	Gniazda przełączane	Moc znamionowa	Długość kabla	Wyłącznik automatyczny	Liczba wyłączników automatycznych	Napięcie znamionowe
EN6883	Tak	17.3 kVA Ameryka Północna, 22.1 kVA Międzynarodowy	3000mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	6	415V
EN6908	Tak	34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	3000mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	12	415V
EN6959	Tak	34.6 kVA Ameryka Północna, 43.5 kVA Międzynarodowy	1800mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	12	415V
EN6990	Tak	57.6 kVA Ameryka Północna, 69 kVA Międzynarodowy	1800mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	16	415V
EN69HA	Tak	57.6 kVA Ameryka Północna, 69 kVA Międzynarodowy	1800mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	16	415V
EN69HB	Tak	57.6 kVA Ameryka Północna, 55.2 kVA Międzynarodowy	1800mm	20 A, jednobiegunowy, Hy-MagA	12	415V

Table 3/5

Numer katalogowy	Nominalna moc wyjściowa	Liczba napięć wyjściowych	Natężenie prądu (obniżone)	Jednostki stelaża	Włącznik/wyłącznik w zestawie	Napięcie wyjściowe
------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------

EN6833	230VAC	36	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y	0U	Tak	208 – 230VAC
EN6883	230VAC	36	30 A (24 A) Ameryka Północna, 32 Międzynarodow y	0U	Tak	208 – 230VAC
EN6908	230VAC	36	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodow y	0U	Tak	208 – 230VAC
EN6959	230VAC	36	60 A (48 A) Ameryka Północna, 63 Międzynarodow y	0U	Tak	208 – 230VAC
EN6990	230VAC		100 A (80 A) Ameryka Północna, 100 Międzynarodow y	0U	Tak	208 – 230VAC
EN69HA	230VAC		100 A (80 A) Ameryka Północna, 100 Międzynarodow y	5U	Tak	208 – 230VAC
EN69HB	230VAC	36	100 A (80 A) Ameryka Północna, 80 Międzynarodow y	3U	Tak	208 – 230VAC

Table 4/5

Numer katalogowy	Typ pomiaru	Typ wtyczki	Wymowany kabel wejściowy	Materiał	Zakończ	Wysokość
EN6833	Wylot	IEC 60309 530P6/532P6	Nie	Stal	Malowany proszkowo	1679mm
EN6883	Wylot	Podwójna ocena IEC60309 530/532P6 (IP44)	Nie	Stal	Malowany proszkowo	1720mm

Numer katalogowy	Typ pomiaru	Typ wtyczki	Wyjmowany kabelwejściowy	Materiał	Zakończ	Wysokość
EN6908	Wylot	Podwójna ocena IEC 60309 560P6/563P6	Nie	Stal	Malowany proszkowo	1780mm
EN6959	Wylot	IEC 60309 560P6/563P6	Nie	Stal	Malowany proszkowo	1720mm
EN6990	Wylot	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nie	Stal	Malowany proszkowo	2030mm
EN69HA	Wylot	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nie	Stal	Malowany proszkowo	222mm
EN69HB	Wylot	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nie	Stal	Malowany proszkowo	132mm

Table 5/5

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Waga	Ilość opakowania	Długość kabla wejściowego
EN6833	56mm	75mm	12.23kg	1	3m
EN6883	56mm	75mm		1	3m
EN6908	56mm	75mm	14kg	1	3m
EN6959	56mm	75mm		1	1.8m
EN6990	85mm	85mm	25.3kg	1	1.8m
EN69HA	444mm	269mm	22.2kg	1	1.8m
EN69HB	444mm	269mm		1	1.8m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE