

Elexant 4010i kontrollmodul for utskifting

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD er en erstatningsmodul for Elexant 4010i varmesporingskontroller.

FUNKSJONER

Enkel å installere

Pålitelig og lang levetid: 2 year product warranty available

SPESIFIKASJONER

Gjeldende alarm:	0,1 – 100 A
Automatisk syklisk:	1 – 750 h
Alarm for jordfeil:	10 – 500 mA
Eternett:	10/100 Base-T
Max ledertversnitt på tilføelskabel:	16,8 mm ²
Max varmekabel ledertversnitt:	16,8 mm ²
Kontroll maks. strøm:	32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
max ledertversnitt på jord:	33,6 mm ²
Spenningsalarm:	80 – 300 V
Kontroller maksimalspenning:	277 VAC Nominal, 50/60Hz
Relativ fuktighet:	0% to 90%, Noncondensating
Kommunikasjonsprotokoll:	Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP
Type kontrollrelé:	Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
Kommunikasjon:	RS-485; Ethernet
Kontrollalgoritmer:	On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
RS-485 kabeltype:	One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
Temperaturstyring-område:	-200 til 700°C
Temperaturalarm:	-200 til 700°C
Driftstemperatur:	-40 til 60°C

Katalognummer	Elementnavn
10380-016	4010i-MOD-IS
10380-015	4010i-MOD

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**