

IceStop selvregulerende varmekabel



nVent RAYCHEM IceStop selvregulerende varmekabler gir tak- og renneavising, egnet for alle standardmaterialer av takrenner og avløpsrør. Utgangseffekt er 36 W/m ved 0 °C i isvann, 18 W/m ved 0 °C i luft.

FUNKSJONER

Enkelt å designe

Enkle å installere: kutt til lengde, metermerket, enkle RayClic-koblinger

Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, selv om den krysses, avanserte energibesparende egenskaper

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

GM-2XT for bitumen-tak

SPESIFIKASJONER

Nominell tykkelse:	6 mm
Nominell bredde:	14 mm
Nominell kabelvekt:	130 g/m
Tilkoblingsspenning:	208 – 240 V
Min. installasjonstemperatur:	-18 °C
Farge:	Sort
Jording type:	Flettet skjerm
Ledermateriale:	Nikkel-belagt kopper

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V	Ytterkappe material
446105-000	GM-2X	1038226	18 W/m	36 W/m	Modifisert polyolefin

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C,230V	Ytterkappe material
092961-000	GM-2XT	1038227	18 W/m	36 W/m	Fluoropolymer

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT