

IceStop Self-regulating Kabel grzewczy

Data Solutions



nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

FUNKCJE

Simple to design

Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections

Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

GM-2XT for bitumen roofs

SPECYFIKACJE

Grubość nominalna:	6mm
Szerokość nominalna:	14mm
Nominalna waga kabla:	130g/m
Napięcie zasilania:	208 – 240V
Min. temperatura instalacji:	-18°C
Kolor:	Czarny
Typ ścieżki uziemienia:	Oplot
Materiał przewodnika:	Miedź niklowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Nominalna moc wyjściowa, w powietrzu przy 0°C, 230 V.	Znamionowa moc wyjściowa, w wodzie lodowej przy 0°C, 230 V.	Materiał płaszcza zewnętrznego
------------------	----------------	---	---	--------------------------------

092961-000	GM-2XT	18W/m	36W/m	Fluoropolimer
446105-000	GM-2X	18W/m	36W/m	Zmodyfikowana poliolefina

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE