

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

FUNKCJE

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN2402	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(18) C13, (6) C19	24	Czarny
EN2450	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN2403	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(30) C13, (6) C19	36	Czarny
EN2808	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(12) C13, (12) C19	24	Czarny

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor
EN2810	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13, (12) C19	36	Czarny
EN2850	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Czarny
EN2852	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN2880	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) blokowanie C13/C15, (21) blokowanie C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN2950	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Czarny
EN2980	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(18) blokowanie C13/C15, (18) blokowanie C13/C15/C19/C21	36	Czarny
EN2812	Enlogic	Inteligentny układ PDU	Listwa gniazdowa	(36) C13, (12) C19	48	Czarny

Table 2/6

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Lokalizacja kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EN2402	Brak wyłącznika obwodu	Tak	0	11.0 kVA	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2450	Brak wyłącznika obwodu	Tak	0	11,5 kVA, wersja północnoamerykańska, 11,0 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2403	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	0		Podawanie z góry	400V

Numer katalogowy	Wyłącznik obwodu	Gniazda przełączane	Liczba wyłączników obwodu	Moc znamionowa	Lokalizacja kabla wejściowego	Napięcie wejściowe
EN2808	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6	22.0 kVA	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2810	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6	22.0 kVA	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2850	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2852	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2880	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6	17,3 kVA, wersja północnoamerykańska, 22,1 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2950	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	12	34.6 kVA, wersja północnoamerykańska, 43,5 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2980	20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	12	34.6 kVA, wersja północnoamerykańska, 43,5 kVA, wersja międzynarodowa	Podawanie z góry	380 – 415V
EN2812	16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag	Tak	6		Podawanie z góry	400V

Table 3/6

Numer katalogowy	Faza	Maks. moc wejściowa	Napięcie nominalne	Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie	Napięcie wyjściowe	Typ wtyczki
EN2402	3 PH	11.0 kVA	415V	Tak	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11.5 / 11.0 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2403	3-fazowy gwiazda	11.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2808	3 PH	22.0 kVA	415V	Tak	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22.0 kVA	415V	Tak	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2850	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2880	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2980	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Tak	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2812	3-fazowy gwiazda	22.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)

Table 4/6

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Jednostki stojaka	Odłączany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał	Wykończenie
EN2402	16 A	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2450	20 A (16 A), wersja północnoamerykańska, 16 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2403	16 A	0U	Nie	Wejście		

Numer katalogowy	Natężenie prądu (obniżone)	Jednostki stojaka	Odłączany kabel wejściowy	Typ pomiaru	Materiał	Wykończenie
EN2808	32 A	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2810	32 A	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2850	30 A (24 A), wersja północnoamerykańska, 32 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2852	30 A (24 A), wersja północnoamerykańska, 32 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2880	30 A (24 A), wersja północnoamerykańska, 32 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2950	60 A (48 A), wersja północnoamerykańska, 63 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2980	60 A (48 A), wersja północnoamerykańska, 63 A międzynarodowe	0U	Nie	Wejście	Stal	Powłoka proszkowa
EN2812	32 A	0U	Nie	Wejście		

Table 5/6

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań	Długość kabla wejściowego
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa	Liczba opakowań	Długość kabla wejściowego
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2403					1	
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m
EN2812					1	

Table 6/6

Numer katalogowy	Ocena przerw
EN2402	
EN2450	
EN2403	5kAIC
EN2808	
EN2810	
EN2850	
EN2852	

Numer katalogowy	Ocena przerwań
EN2880	
EN2950	
EN2980	
EN2812	5kAIC

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order bracket for vertical mounting separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE